

Rack Mobile Hot Swap Sans Plateau de 13,3cm pour Disques Durs de 3,5 pouces

N° de produit: HSB100SATBK



Cette baie de disque dur SATA 3,5 pouces échangeable à chaud vous permet d'installer un disque SATA 3,5 pouces dans une baie de disque 5,25 pouces disponible/inutilisée. Pour retirer le disque, il suffit d'ouvrir la façade avant. Pour réinstaller un disque, il suffit de l'insérer (connecteur vers l'avant) jusqu'à la fermeture de la trappe.

La baie échangeable à chaud offre une conception sans tiroir, ce qui en fait une solution idéale pour les retraits et les insertions rapides et faciles de disque, dans le cadre d'un processus de conception système ou d'intégration dans des systèmes montés sur rack ou des environnements industriels.

Afin d'obtenir une performance optimale et d'exploiter tout le potentiel de vos disques durs SATA III, cette face arrière de HDD prend en charge la norme SATA III pour des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s en cas d'utilisation avec un contrôleur compatible.

Complément parfait pour le déploiement d'image de système d'exploitation et toute tâche nécessitant un accès rapide à de grands volumes de données à la volée, la baie avec échange à chaud fournit tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien d'importants projets tout en offrant une solution de stockage fiable.

Grâce à la prise en charge de vitesses de lecteur de disque dur SATA allant jusqu'à 6 Gb/s, le rack mobile/la face arrière est entièrement compatible avec les installations RAID, garantissant ainsi une performance et une polyvalence optimales pour les applications de stockage améliorées.

Conçu pour offrir un fonctionnement durable et fiable.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet d'ajouter des baies échangeables à chaud à un serveur ou à un ordinateur de station de travail.
- Permet de remplacer ou de mettre à jour une ancienne face arrière IDE doté d'une face arrière SATA.
- Concepteurs systèmes qui doivent réinstaller des images sur des disques rapidement et efficacement.
- Environnements dans lesquels les disques doivent être remplacés/retirés régulièrement, sans protection externe pour les disques après leur retrait.
- Etre à même de remplacer/retirer les lecteurs individuels d'un faisceau de stockage en minimisant ou supprimant les temps d'indisponibilité du système.

Spécifications techniques

- Permet d'installer un disque dur SATA 3,5 pouces dans une baie 5,25 pouces accessible par l'avant.
- Conception sans tiroir : les disques ne sont pas montés dans des tiroirs/boîtiers distincts.
- Baie de disques verrouillable.
- Supports d'absorption de choc en caoutchouc.
- Cycle d'insertion supérieur à 50 000.
- LED d'alimentation/activité pour chaque disque.
- Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Prise en charge de disques durs SATA de facteur de forme 3,5 pouces.
- Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Touche de verrouillage	Oui
Nombre de disques	1
Taille du disque	3.5in
Disques compatibles	SATA

Performance

Capacité échange à chaud	Oui
Cycle d'insertion	50,000+ Cycles
Alarme de température	Non

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	1 - SATA (7 broches , données)
	1 - Alimentation SATA (15 broches)
Connecteurs hôte	1 - Alimentation SATA (15 broches)
	1 - SATA (7 broches , données)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation/activité du disque
----------------------	-------------------------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Humidité	Fonctionnement - Humidité relative de 5~85 % sans condensation
	Stockage - 5~95 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur du produit	7.2 in [18.4 cm]
Largeur du produit	5.9 in [14.9 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.2 cm]
Poids du produit	9.2 oz [261.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.3 in [16.0 cm]
Package Width	8.2 in [20.9 cm]
Package Height	2.2 in [5.5 cm]
Poids brut	12.9 oz [366.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Baie SATA à échange à chaud sans tiroir 5,25 pouces
	2 - Clé
	1 - Ensemble de vis
	1 - Manuel d'instruction
	1 - LED d'activité du disque et câble à 2 broches

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis