

5,25" hyllfri hot swap flyttbart ställ för 3,5" hårddisk

Produkt ID: HSB100SATBK



Detta hot-swap-fack för 3,5" SATA-enheter låter dig installera en 3,5" SATA-enhet i ett tillgängligt/ledigt 5,25 enhetsfack. Enheten tas enkelt bort genom att öppna luckan på frampanelen; och för att sätta tillbaka en enhet för du bara in enheten (kontakten först) tills luckan stängs.

Hot-swap-facket har en utformning utan hållare som gör det idealt för snabba och enkla frånkopplingar och installationer av enheter som en del av systemuppbyggnad eller integrering i hyllmonteringar eller industriella miljöer.

Denna HDD-bakpanel stöder SATA III för överföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning med kompatibel kontrollorer för att maximera prestandan och utnyttja hela hastigheten från dina SATA III-hårddiskar.

Hot-swap-facket är även ett perfekt tillägg vid avbildningar av operativsystem och vid tillfällen då man vill få tillgång till stora mängder av data i farten. Det ger allt du behöver under viktiga projekt och är samtidigt en pålitlig förvaring.

Det flyttbara stället/bakpanelen stöder SATA HDD-hastigheter på upp till 6,0 Gbps och är fullt kompatibel med RAID-installationer för att garantera maximal prestanda och mångsidighet vid utökad förvaring.

Det flyttbara stället är utformat att ge en hållbar och pålitlig upplevelse och klarar av 50 000+ insättningar och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till fler hot-swap fack till en server eller stationär dator
- Ersätt eller uppgradera ett gammalt bakplan för IDE med ett bakplan för SATA
- Systembyggare som vill avbilda enheter snabbt och effektivt
- Miljöer där enheter behöver bytas ut/tas ut regelbundet utan externt skydd för enheterna som behövs efter borttagning
- Du kan ersätta/flytta på enskilda enheter från lagringsmatriser med minimalt eller inget driftstopp

## Funktioner

- Tar en 3,5" SATA-enhet i ett 5,25" fack tillgängligt på framsidan
- Hyllfri design Hyllfri utformning: enheter monteras inte i separata fack
- Låsbart enhetsfack
- Interna stötabsoberare i gummi
- 50 000+ inläkningshastighet
- Ström- och aktivitets-LED-indikator
- Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Stöder 3,5 tums formfaktor SATA-hårddiskar
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Nyckellås	Ja
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	3.5in
Enhetstyp	SATA

---

### Prestanda

Hot swap-förmåga	Ja
Inläkningshastighet	50,000+ Cycles

	Temperaturlarm	Nej
<hr/>		
Kontakt(er)	Enhetskontakter	SATA (7-stifts, data) SATA-ström (15-stifts)
	Värdkontakter	SATA-ström (15-stifts) SATA (7-stifts, data)
<hr/>		
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Indikatorer	LED-indikatorer	Enhet ström/aktivitet
<hr/>		
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Luftfuktighet	Användning - 5~85 % RH Icke-kondenserande Förvaring - 5~95 %
<hr/>		
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Aluminium och plast
	Produktlängd	7.2 in [18.4 cm]
	Produktbredd	5.9 in [14.9 cm]
	Produkt höjd	1.7 in [42.0 mm]
	Produktvikt	9.2 oz [261.0 g]
<hr/>		
Förpackning	Package Length	6.3 in [15.9 cm]
	Package Width	8.1 in [20.6 cm]
	Package Height	2.0 in [51.0 mm]



Fraktvikt (förpackning) 12.9 oz [366.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	5,25" SATA hot-swap-fack utan hållare
	Nyckel
	Skruvsats
	Instruktionsbok
	Drive Activity LED and 2 Pin Wire

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

