

HDMI - DVI-D変換ケーブル／9.1m／双方向対応／オス - オス／ブラック／モニター アダプター
コード／ディスプレイ コンバーター

製品ID: HDMIDVIMM30



9.1m HDMI® -

DVI-Dケーブル。DVI-Dビデオカード(またはその他DVI-D出力デバイス)をHDMI技術対応のディスプレイに接続します。双方向動作をサポートし、逆構成も可能なため、HDMI出力からのデジタルビデオをDVI-Dディスプレイに出力することもできます。

この高性能ケーブルは、HDMIとDVI両方のデジタル接続から最高の画質を提供できるよう設計されており、デジタルサイネージ、マルチメディア、ホームシアターなど各種用途で便利な製品です。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ HDMI®/DVI対応の液晶テレビ、プロジェクタ、プラズマテレビ、HDテレビ、DVDプレーヤー、セットトップボックスに対応
- ・ DVI-D出力デバイス(ビデオカードなど)を HDMI®対応のモニター/ディスプレイに接続
- ・ HDMI出力デバイス(ビデオカードなど)をDVI-D対応のモニター/ディスプレイに接続

製品の特長

- ・ 1x HDMIオスコネクタ
- ・ 1x DVI-Dオスコネクタ
- ・ モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
- ・ 高品質設計

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
アクティブまたはパッシブ	パッシブ
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

コネクタ

コネクタA	1 - HDMI [19ピン]
コネクタB	1 - DVI-D [19ピン]

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	24 AWG
ケーブル長	9.1 m [30.0 ft]
製品縦	9.1 m [30.0 ft]
製品横	2.0 cm [0.8 in]
製品高さ	1.6 cm [0.6 in]
製品重量	1.1 kg [2.3 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	20.6 cm [8.1 in]
パッケージ横	24.5 cm [9.6 in]
パッケージ高さ	6.7 cm [2.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	1.0 kg [2.2 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 9.1m HDMI® - DVI-Dケーブル - オス/オス
---------	------------------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。