

Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5" 2 unità

ID prodotto: HSB220SAT25B



Questo alloggiamento hot-swap per dischi rigidi SATA da 3,5" consente di installare due dischi rigidi SATA da 2,5" (HDD) o unità a stato solido (SSD) in un alloggiamento floppy da 3,5" disponibile/inutilizzato.

Dotato di una comoda funzionalità "senza montaggio/a estrazione facile" (come floppy disk o cartucce), l'alloggiamento hot-swap per dischi rigidi non richiede l'installazione in tray ed è pertanto la soluzione ideale per estrarre e inserire i dischi rigidi in modo rapido e semplice durante la creazione del sistema o per l'integrazione in sistemi a rack o in ambienti industriali.

Per massimizzare le prestazioni e utilizzare l'intero potenziale della velocità dei dischi rigidi SATA III, questa scheda backplane HDD supporta SATA III per velocità di trasferimento fino a 6 Gbps se utilizzata in combinazione con un controller compatibile.

L'alloggiamento con funzione hot swap fornisce tutto il necessario per accelerare i progetti importanti senza rinunciare all'affidabilità, e rappresenta così una soluzione perfetta per il deployment delle immagini del sistema operativo e per qualsiasi attività che richieda l'accesso rapido ad ampi volumi di dati.

Grazie al supporto per dischi rigidi SATA con velocità fino a 6,0 Gbps, la scheda backplane è totalmente compatibile con installazioni RAID per assicurare le migliori prestazioni e la massima versatilità per applicazioni avanzate di archiviazione.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ambienti informatici in cui è necessario inserire/estrarre in modo rapido dischi rigidi/SSD rimovibili.
- Imaging - Per System Builder o sviluppatori di nuovi sistemi - Utilizzo dell'alloggiamento hot-swap in sistema master per copiare rapidamente il sistema operativo Windows su un disco rigido vuoto durante la creazione di un sistema
- Ideale per applicazioni RAID (con controller SATA supportato da RAID)

## Caratteristiche

- Può accogliere fino a 2 dischi SATA in un unico alloggiamento da 3,5"
- Design trayless: i dischi rigidi non vengono installati in alloggi/tray separati
- Include pellicola protettiva in plastica per la parte inferiore del disco rigido
- Struttura in alluminio
- Più di 50.000 cicli di inserimento
- LED di alimentazione/attività per ciascuna unità
- Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Supporta Hard Disk Drive (HDD) o Solid State Drive (SSD) da 2,5"
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Blocco a chiave	No
Numero di unità	2
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA

---

### Prestazioni

Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Capacità max unità	Testato fino a 500 GB per unità
Funzionalità hot swap	Sì

---



## Connettore/i

Tipo/i connettori	SATA (7 pin, dati)
	Alimentazione SATA (15 pin)
	SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità)
Connettori unità	SATA (7 pin, dati)
	Alimentazione SATA (15 pin)
Connettori host	SATA (7 pin, dati)
	Alimentazione SATA (15 pin)

## Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

## Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione/attività unità
----------------	------------------------------

## Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio
Altezza max unità	0.4 in [9.5 mm]
Lunghezza prodotto	5.3 in [13.4 cm]
Larghezza prodotto	4.0 in [10.2 cm]
Altezza prodotto	0.9 in [24.0 mm]
Peso prodotto	10.1 oz [286.0 g]

## Informazioni confezione

Package Length	6.7 in [17.1 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	2.1 in [54.0 mm]
Peso spedizione	17.0 oz [481.0 g]



(confezione)

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione

Alloggiamento hot-swap SATA doppio

Cavo adattatore LP4 a SATA e LED

Cavo Y di alimentazione SATA a 15 pin e LED

Cavo dati SATA a 7 pin

Pellicola protettiva per disco rigido

Kit viti

Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

