

Rack Mobile SATA sans Tiroir 3.5" pour 2 Disques Durs 2.5" - Hot Swap

N° de produit: HSB225SATBK



Le rack mobile SATA 3,5 pouces HSB225SATBK vous permet d'installer deux disques durs (HDD) ou deux SSDs SATA (SATA, SATA II, SATA III - 6 Gb/s) de 2,5 pouces dans une baie de disquette 3,5 pouces disponible/inutilisée.

Le rack mobile fournit un accès facile et rapide au contenu du disque dur grâce à une caractéristique pratique d'absence de montage/d'éjection facile qui ne requiert pas l'installation des disques dans un tiroir. Cela en fait une solution idéale pour retirer et insérer des disques facilement et instantanément, dans le cadre d'un processus de conception système ou d'intégration dans des systèmes sur rack ou des environnements industriels.

Afin d'obtenir une performance optimale et d'exploiter tout le potentiel de vos disques durs SATA III, ce backplane HDD prend en charge la norme SATA III pour des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s en cas d'utilisation avec un contrôleur compatible.

Pour plus de sécurité, le rack mobile est fait de plastique portant la cote UL94 V-0 et est équipé de trappes de baies verrouillables afin d'empêcher tout retrait accidentel ou non autorisé des disques durs échangeables. Complément parfait pour le déploiement d'image de système d'exploitation et toute tâche nécessitant l'accès à de grands volumes de données à la volée, la baie avec échange à chaud fournit tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien d'importants projets tout en offrant une solution de stockage fiable.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Maximise la capacité de stockage d'un ordinateur en permettant d'installer deux disques 2,5 pouces dans une seule baie de 3,5 pouces.
- Pour un déploiement ou un assemblage de système de masse, lorsque la création d'image de disque doit être rapide et efficace, avec un temps d'arrêt minimal.
- Essais ou tests d'évaluation réguliers sur différents disques durs

Spécifications techniques

- Accueille jusqu'à deux disques SATA 2,5 pouces dans une seule baie de format 3,5 pouces
- Trappes de disque verrouillables.
- Cycle d'insertion supérieur à 15 000.
- Classification d'inflammabilité UL 94 V-0.
- Construction en acier durable
- Indicateurs LED d'alimentation/activité pour chaque disque.
- Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Prise en charge des disques durs (HDD) de facteur de forme 2,5 pouces et des disques SSD.
- Aucun pilote ou logiciel requis
- Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Touche de verrouillage	Oui
Approbations réglementaires	UL94 V-0 Rated Plastic
Nombre de disques	2

	Taille du disque	2.5in
	Disques compatibles	SATA
Performance		
	Capacité échange à chaud	Oui
	Cycle d'insertion	15,000 Cycles
	Alarme de température	Non
Connecteur(s)		
	Connecteurs de disque	2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
	Connecteurs hôte	1 - SATA (7 broches , données) 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Baie 3,5 pouces libre en façade 2 ports de données SATA 1 alimentation SATA à partir du bloc
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	2 - Alimentation/activité du disque (Bleu - alimentation, rouge - activité)
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	5°C to 70°C (41°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
	Humidité	Humidité relative de 8~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier et plastique
Hauteur de disque max.	0.4 in [9.5 mm]
Longueur du produit	5.9 in [15 cm]
Largeur du produit	3.9 in [10 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Poids du produit	8.8 oz [250 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.5 in [14 cm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Package Height	1.4 in [36 mm]
Poids brut	0.8 lb [0.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Rack mobile double 2,5 pouces
	2 - Câble de données SATA
	2 - Clés
	1 - Ensemble de vis
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis