

15,2cm HDMI verlengkabel, Korte HDMI kabel Male naar Female, 4K HDMI kabel verlenger, 4K 30Hz UHD HDMI Port Saver M / F, High Speed HDMI 1.4, 30AWG, HDMI Dongle Extender

Productcode: HDMIEXTAA6IN



De HDMIEXTAA6IN HDMI® Port Saver kabel is een 15 cm HDMI-kabel die ontworpen is ter voorkoming van slijtage van de HDMI-poort van uw computer of A/V-apparaat (Blu-Ray speler, A/V ontvanger etc.). De Port Saver kabel heeft 1 HDMI (mannelijke) connector en 1 HDMI (vrouwelijke) connector, waarmee de afstand van de HDMI (vrouwelijke) poort van een videokaart of A/V apparaat en het apparaat zelf wordt vergroot, zodat de belasting van het herhaaldelijk aanbrengen en verwijderen van HDMI-stekkers wordt verminderd en het gewicht van typische HDMI kabelconnectors verder van de apparaatpoort komt te liggen.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met levensechte kleurweergave. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is daarmee al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bescherm de HDMI® poort van uw videokaart of scherm tegen frequent aanbrengen/verwijderen
- Voor HDMI geschikte apparaten kunnen door het hostapparaat van stroom worden voorzien

Eigenschappen

- **HIGH SPEED HDMI EXTENSION CABLE:** 15cm HDMI 1.4b adapterkabel ondersteunt 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10,2 Gbps bandbreedte, wide aspect ratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- **DUURZAAM:** Ultra High Speed HDMI kabel met volledig gegoten connectors & duurzaam PVC mantel voor extra sterkte en betrouwbaarheid. Flexibele PVC trekantasting voorkomt beschadiging door ruw gebruik. Ideaal voor commerciële omgevingen
- **KWALITEIT CONSTRUCTIE:** 30AWG draad met vergulde connectors & EMI afscherming met Al-Mylar folie (85% dekking) verbeteren signaal integriteit en betrouwbaarheid. Female connector voorkomt slijtage & scheuren bij het aansluiten op uw HDMI-poort.
- **TOEPASSINGEN:** HDMI-kabelverlenger zorgt voor eenvoudiger bereik en om HDMI-poorten op uw apparatuur zoals computer/laptop/desktop/workstation te beschermen. TV/monitor/display/projector. Ideaal voor thuis/kantoor en op reis; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- **SPECS:** 15 cm | Zwart | HDMI 1.4 | HDMI Male naar Female | 30 AWG | PVC Mantel | Al-Mylar folie met 85% Vlecht | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC, YCC601 Color | Ondersteund HDMI 1.4 en vorige

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	30 AWG
Kabellengte	6.0 in [152.4 mm]
Lengte product	6.0 in [15.2 cm]

Breedte product	0.9 in [2.2 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
Gewicht product	0.8 oz [24.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.3 in [18.6 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.2 oz [34.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 15 cm high-speed HDMI® Port Saver kabel - M/F
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.