

Cavo KVM HDMI e USB 5Gbps da 3m, Cavo Combinato HDMI 2.0 4K 60Hz e USB-A 3.0 per Switch KVM

ID prodotto: HU12210-KVM-CABLE



Il cavo KVM assicura una connessione affidabile tra un computer e uno switch KVM HDMI con supporto USB 5Gbps.

Semplifica la gestione dei cavi combinando più connessioni in un unico cavo. In questo modo si riduce il numero dei singoli cavi da gestire, rendendo l'installazione più rapida ed efficiente. Sono perfetti per gli ambienti in cui i KVM sono essenziali, come i data center, le sale server, le reti periferiche e le configurazioni di gestione remota, in quanto aiutano a ridurre l'ingombro dei cavi e a mantenere una postazione lavoro organizzata.

Questo cavo combinato KVM funziona con qualsiasi sistema operativo, compresi Windows, macOS, ChromeOS e Linux. Supporta inoltre tutte le principali piattaforme hardware, come Intel, AMD e Apple Silicon.

Il cavo combo KVM è conforme a HDMI 2.0 e supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz, HDR10 e audio HDMI per un'esperienza audio/video di alta qualità. Il connettore USB 3.0 da Tipo-A a Tipo-B garantisce una velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps.

## Certificazioni, report e compatibilità





## Applicazioni

- Collega un computer a uno switch KVM HDMI con porte host HDMI 2.0 e USB 5Gbps

## Caratteristiche

- **CAVO COMBINATO KVM:** Consente di collegare un computer a uno switch KVM HDMI dotato di USB 5Gbps; Ideale per data center, sale server, reti periferiche e ambienti di gestione remota in cui è necessario ridurre al minimo l'ingombro dei cavi
- **GESTIONE OTTIMIZZATA DEI CAVI:** Combina HDMI e USB 3.2 Gen 1 in un unico cavo, riducendo la complessità della configurazione e semplificando l'installazione per una postazione di lavoro più ordinata ed efficiente
- **COMPATIBILITÀ UNIVERSALE:** il cavo KVM funziona con qualsiasi sistema operativo, inclusi Windows, macOS, ChromeOS e Linux; compatibile con tutte le piattaforme hardware come Intel, AMD e Apple Silicon
- **SPECIFICHE TECNICHE:** Il cavo KVM combinato conforme a HDMI 2.0, supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz, HDR10 e audio HDMI; Il connettore USB 3.0 da Tipo-A a Tipo-B supporta velocità di trasferimento fino a 5Gbps
- **LA SCELTA DEGLI IT PRO:** Progettate per garantire affidabilità nelle implementazioni, le nostre soluzioni sono testate in laboratorio e collaudate sul campo per un'integrazione perfetta; supportate da assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers

---

### Prestazioni

Video Revision	HDMI 2.0
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz

---

### Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Connettore B	1 - HDMI
	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

---

**Software**

Compatibilità con sistemi operativi	Non è necessario alcun driver o software
-------------------------------------	--

---

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	10.0 ft [3.0 m]
Lunghezza prodotto	10.0 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [20.5 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [11 mm]
Peso prodotto	9.9 oz [280 g]

---

**Informazioni confezione**

Lunghezza Confezione	5.4 in [13.8 cm]
Larghezza del Pacco	15.6 in [39.5 cm]
Altezza del Pacco	2.0 in [5.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	15.9 oz [450.0 g]

---

**Contenuto della confezione**

Incluso nella confezione	1 - Cavo KVM
--------------------------	--------------

---

**Informazioni sulla garanzia**

Warranty	2 Anni
----------	--------

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

