

3 m platte High Speed HDMI kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI kabel - HDMI naar HDMI - M/M

Productcode: HDMIMM10FL



De HDMIMM10FL platte high-speed HDMI®-kabel (3 m) ondersteunt de geavanceerde capaciteiten van de High Definition Multimedia Interface, inclusief Ethernet-dataconnectiviteit met compatibele HDMI-apparaten. De kabel is plat waardoor hij de ideale oplossing is voor installaties in de wand of onder vloerbedekking en langs plinten.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is daardoor al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

De HDMIMM10FL 3 m HDMI-kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Sluit apparaten met HDMI® op elkaar aan, zoals LCD-tv's, LCD-projectoren, plasma-tv's, HDTV's en DVD-spelers
- Verschillende apparaten kunnen een internetverbinding met elkaar delen (satellietontvangers, DVD-spelers, A/V-receivers, HDTV's, spelcomputers en dergelijke)
- Deze eenvoudig aan te sluiten HDMI-kabel kan als vervanging dienen voor meerdere audio- en videokabels, wat zorgt voor minder wirwar en moeite, terwijl het platte ontwerp een verzorgde installatie mogelijk maakt onder tapijt of in de wand

## Eigenschappen

- Voorbereid op 3D en Ethernet met ondersteunde apparaten
- Vergulde HDMI-connectoren
- Ondersteunt op IP gebaseerde toepassingen
- Ondersteunt High Speed HDMI®
- Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

---

### Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

---

### Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

---

### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	10.0 ft [3.0 m]
Buitendiameter kabel	0.2 in [4 mm]
Lengte product	10.0 ft [3.0 m]



Gewicht product 10.9 oz [308 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.7 in [19 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 11.2 oz [317 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 3 m platte High Speed HDMI®-kabel met Ethernet - HDMI - M/M

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

