

15ft (4.6m) Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable -  
HDMI to HDMI M/M

Produkt-ID: HDMIMM15FL



Das flache High Speed HDMI™-Kabel mit Ethernet unterstützt die erweiterten Funktionen der High Definition Multimedia Interface, einschließlich Ethernet-Datenverbindung mit kompatiblen HDMI-Geräten. Das Kabel verfügt über ein flaches Design, das es zur idealen Lösung für die Installation in der Wand, unter dem Teppich oder entlang der Sockelleiste macht.

Dieses HDMI 1.4b Kabel unterstützt Ultra HD 4K-Auflösungen (3840x2160p bei 30Hz) und eine Bandbreite von 10,2 Gbps für eine nahtlose Video- und Audioübertragung. Es unterstützt auch Breitbildformate und eignet sich daher perfekt für Home-Entertainment-Systeme und professionelle Präsentationen. Dank der Unterstützung von 3D-Video und 8-Kanal-Audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) können Sie ein vollkommenes Seh- und Hörerlebnis genießen.

Dieses Kabel besteht aus 28 AWG-Kupferdraht, vergoldeten Steckern und einer Abschirmung aus Al-Mylar-Folie und einem Kupfergeflecht, wodurch Signalverluste und Störungen minimiert werden. Dies gewährleistet eine klare, hochwertige Audio- und Videoübertragung mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Connect HDMI®-equipped devices like LCD TVs, LCD Projectors, Plasma TVs, HDTVs and DVD Players
- Connect multiple devices with one Internet connection (satellite receivers, DVD players, A/V receivers, High Definition TVs, game consoles and more)
- This quick-connect, single HDMI cable can replace multiple audio and video cables, reducing clutter and hassle, while the flat wire design allows convenient installation under carpets or behind walls

## Merkmale

- 3D and Ethernet ready for supported devices
- Supports IP-based applications
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
- Supports High Speed HDMI®
- Gold-plated HDMI connectors

---

### Hardware

#### Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern	19
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

### Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
-------------------------	-----------------

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

---

### Umgebungsbedingungen

---

Betriebstemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	5%-90% RF (kondensationsfrei)

---

**Physische Eigenschaften**

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	15.0 ft [4.6 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [4 mm]
Produktlänge	15.0 ft [4.6 m]
Produktbreite	0.9 in [2.4 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.1 cm]
Produktgewicht	15.8 oz [447.0 g]

---

**Verpackungsinformationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	7.7 in [19.5 cm]
Paketbreite	7.7 in [19.6 cm]
Pakethöhe	1.1 in [2.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	15.9 oz [450.0 g]

---

**Verpackungsinhalt**

Im Paket enthalten	1 - 15ft Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI -M/M
--------------------	--

---

**Garantieinformationen**

Warranty	Lifetime
----------	----------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

