

Cable de 1,8m HDMI Delgado - Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet - Cable 4K 30Hz UHD - 10,2Gbps - HDMI 1.4 de Vídeo/36AWG - HDCP 1.4 - Cable HDMI Delgado

ID del Producto: HDMIMM6HSS



El cable HDMI™ delgado de alta velocidad con Ethernet es compatible con dispositivos con capacidad HDMI y presenta un diseño de cable delgado (3,5 mm de diámetro).

#### Alta Velocidad HDMI™

Este cable HDMI 1.4b admite resoluciones Ultra HD 4K (3840x2160p a 30 Hz), 1080p+ con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y un ancho de banda de 10,2 Gbps para una transmisión de vídeo y audio sin interrupciones. También es compatible con relaciones de aspecto amplias, lo que lo hace perfecto tanto para sistemas de entretenimiento doméstico como para presentaciones profesionales. Gracias a la compatibilidad con vídeo 3D y audio de 8 canales (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), podrá disfrutar de una experiencia visual y auditiva totalmente envolvente.

Construido con hilo de cobre de 36 AWG, conectores chapados en oro y un blindaje EMI superior mediante una lámina de Al-Mylar y un trenzado de cobre, este cable minimiza la pérdida de señal y las interferencias. Esto garantiza una transmisión de audio y vídeo nítida y de alta calidad con una fiabilidad excepcional.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

#### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Permite que varios dispositivos equipados con HDMI® de alta velocidad comparten una conexión de Internet (receptores de antena parabólica, reproductores DVD, receptores audiovisuales, televisiones de alta definición, consolas de videojuegos y otros).
- Conecte dispositivos equipados con HDMI, como televisores o proyectores LCD, televisores de plasma, televisores HDTV y reproductores DVD

## Características

- CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD: 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10,2 Gbps, relación de aspecto amplia, audio de 8 canales (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), vídeo 3D
- DELGADO Y DURABLE: Cable HDMI ultra delgado (3,6 mm de diámetro exterior) con cubierta de PVC duradera y alivio de tensión para una gran resistencia; diseño de bajo perfil que reduce el radio de doblez mejorando la flexibilidad
- ADAPTADOR VERSÁTIL DE ALTA CALIDAD: Une fácilmente dos cables HDMI cortos o los convierte en un cable micro/mini HDMI; Los conectores chapados en oro mejoran la integridad y la fiabilidad de la señal, proporcionando una mayor calidad de vídeo y audio
- APLICACIONES: Utilícelo en oficinas en casa/salas de juntas/aulas, funciona con su portátil/estación de trabajo profesional/barra de sonido para presentaciones a través de monitores UHD/4K, proyector o pantalla grande; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- ESPECIFICACIONES: 1,8m | Negro | HDMI 1.4b | macho a macho | 36 AWG | Conectores chapados en oro | Cubierta de PVC | Blindaje: Lámina de Al-Mylar con 85% de trenzado | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Compatible con HDMI 1.4 y anteriores

### Hardware

	Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19	
Revestimiento del Conector	Oro	
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride	

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

---

Conecotor(es)

Conecotor A 1 - HDMI (19 pines)

Conecotor B 1 - HDMI (19 pines)

---

Requisitos  
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Temperatura de  
Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humedad HR DE 5%-90% (sin condensación)

---

Características  
Físicas

Color Negro

Estilo de Conecotor Recto

Calibre del Conductor 36 AWG

Longitud del Cable 6.0 ft [1.8 m]

Cable OD 0.1 in [3.6 mm]

Longitud del Producto 6.0 ft [1.8 m]

Ancho del Producto 0.8 in [2.0 cm]

Altura del Producto 0.4 in [1.0 cm]

Peso del Producto 1.6 oz [46.0 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.7 in [14.6 cm]

Ancho de la Caja 5.0 in [12.7 cm]

Altura de la Caja 0.7 in [1.7 cm]

Peso (de la Caja) del  
Envío 2.0 oz [56.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja

1 - Cable delgado HDMI® de alta velocidad con Ethernet  
de 1,8m - HDMI - M/M

---

Información Acerca  
de la Garantía

[Warranty](#)

[De Por Vida](#)

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

