

Tarjeta de Sonido 7,1 Virtual USB Externa Adaptador Conversor

ID del Producto: ICUSBAUDIO7



Este adaptador USB a audio permite la conexión de auriculares o altavoces, así como un micrófono, a un ordenador, sin necesidad de desconectar otros dispositivos.

Conforme a la especificación 1.0 sobre dispositivos de audio USB y USB 2.0, este adaptador de USB a audio es extremadamente sencillo de instalar.

Compatible con Windows 98 SE y versiones superiores, este adaptador USB de audio se integra en cualquier entorno informático, y ofrece una calidad de sonido excepcional y facilidad de uso incomparable.

El adaptador USB de audio incluye el programa Xear 3D para sonido virtual de 7.1 canales, compatible con Windows XP y Windows Vista™.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite incorporar soporte para audio a prácticamente cualquier sistema equipado con USB

- Permite reemplazar un puerto de audio dañado de un ordenador de escritorio o laptop
- Permite escuchar sonido envolvente 7.1 con auriculares comunes

Características

- Compatible con la especificación 1.0 de dispositivos de audio USB
- Botones de control de volumen integrados
- Interfaz de host compatible con USB 2.0 y la revisión 1.0 de la especificación de Dispositivos de Audio USB
- No requiere controladores para Windows XP/2000/Vista/7

Hardware

Política de Garantía	2 Years
ID del Conjunto de Chips	C-Media - CM108

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
---------------------------------------	----------

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
-------------------------	--

Software

Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
-------------------	---

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	5V DC
Tensión de Salida	5 DC

**Requisitos
Ambientales**

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de Almacenamiento -40°C to 90°C (-40°F to 194°F)

**Características
Físicas**

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	2.2 in [57 mm]
Ancho del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	0.5 oz [14 g]

**Información de la
Caja**

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.0 oz [84.0 g]

**Contenido de la
Caja**

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Audio 1 - Manual de Instrucciones
---------------------	--

**Información Acerca
de la Garantía**

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.