

Cable HDMI Activo de alta velocidad Ultra HD 4k x 2k de 24.3m - Macho a Macho

ID del Producto: HDMIMM80AC



El cable HDMI® activo de alta velocidad HDMIMM80AC incluye 2 conectores HDMI (machos) de oro y un amplificador de señal activo integrado que permite distancias de conexión de hasta el asombroso valor de 25 metros, sin que se requiera un cable externo de alimentación: una solución ideal para conectarse a dispositivos con HDMI disponible, como reproductores de Blu-Ray, televisores HDTV, reproductores DVD y otros.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

Diseñado para ofrecer una conexión multimedia de alta calidad y confiable, este cable HDMI está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Solución mediante un solo cable para conectar dispositivos audiovisuales con HDMI® disponible situados a larga distancia
- Ideal para utilizarlo con receptores de canales gratuitos o de pago vía antena parabólica, reproductores DVD, receptores audiovisuales, televisiones de alta definición, consolas de juegos y otros.

## Características

- Permite la conexión a distancias de hasta 24,3 m
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4k x 2k
- Alto ancho de banda, imágenes de video sin comprimir y audio digital multicanal en un solo cable
- Circuitos integrados de amplificador
- Conectores recubiertos en oro
- Fabricación de alta calidad

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

---

### Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

---

### Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable	80.0 ft [24.4 m]
Cable OD	0.3 in [8.5 mm]



Longitud del Producto	80.0 ft [24.4 m]
Peso del Producto	4.6 lb [2.1 kg]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	17.9 in [45.5 cm]
Ancho de la Caja	13.6 in [34.5 cm]
Altura de la Caja	3.1 in [80 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.7 lb [2.1 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable HDMI® activo de alta velocidad de 24,3 m - HDMI - M/M
---------------------	---

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

