

90cm High Speed HDMI Kabel zur Panelmontage - Bu/St

Produkt-ID: HDMIPNLFM3



Das High-Speed-HDMI-Kabel (91 cm) HDMIPNLFM3 für Stecker verfügt über einen HDMI-Stecker (Stecker) an einem Ende und einen geformten HDMI-Stecker (Buchse) am anderen Ende, der einen gut gesicherten, leicht zugänglichen HDMI-Anschluss an einem beliebigen Geräteanschluss oder einer Blende bietet.

Das Kabel wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Erweitern Sie Ihre HDMI®-Schnittstelle und schrauben Sie sie an eine Blende

Merkmale

- Blendenmontageanschluss für integrierte Installationen
- DURABLE: HDMI Ultra HD cable with durable PVC jacket for high strength and reliability; Molded female connector with two 4-40 (0.31"/8mm long) screws to secure on to a machine faceplate/port; Ideal for Commercial environments
- QUALITY CONSTRUCTION: 28AWG wire, corrosion resistant gold-plated connectors, and superior EMI shielding with Al-Mylar foil and copper braid improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and audio

- APPLICATIONS: Allows easy access to HDMI ports on your computer/laptop/desktop/workstation; Connect TV/monitor/display/projector; Ideal for use in retail kiosk/booth/lecture podium/embedded applications; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG

- SPECS: 3 ft (91 cm) | Black | HDMI 1.4 | HDMI Male to Female (panel mountable with two 4-40 screws) | 28 AWG | PVC Jacket | Shield: Al-Mylar foil with Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC, YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 and earlier

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)

Steckverbinder

Steckverbinder A	HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C - 70°C
Lagertemperatur	-10°C - 80°C
Feuchtigkeit	0-85 %

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	36.0 in [91.4 cm]
Außendurchmesser des Kabels	0.3 in [6.5 mm]
Produktlänge	36.0 in [91.4 cm]
Produktbreite	0.8 in [20.0 mm]
Produkthöhe	0.4 in [10.0 mm]



Produktgewicht 2.8 oz [79.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.0 in [0.5 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 3.0 oz [84.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 91 cm Standard HDMI® Kabel für Blendenmontage - Buchse/Stecker

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

