

## Cable HDMI de 91cm de Alta Velocidad para Montaje en Panel - Hembra a Macho

ID del Producto: HDMIPNLFM3



El cable HDMI de 91cm estándar para montaje en panel, incluye un conector HDMI macho en un extremo y un conector moldeado HDMI hembra de montaje en panel en el otro extremo, posibilitando de esta forma un acceso seguro y fácil a una conexión HDMI en cualquier puerto de una máquina o panel.

Respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Extienda su interfaz HDMI® e instálela con tornillo a un panel

### Características

- Conector para montaje en panel para instalaciones integradas
- DURABLE: HDMI Ultra HD cable with durable PVC jacket for high strength and reliability; Molded female connector with two 4-40 (0.31"/8mm long) screws to secure on to a machine faceplate/port; Ideal for Commercial environments
- QUALITY CONSTRUCTION: 28AWG wire, corrosion resistant gold-plated connectors, and superior EMI shielding with Al-Mylar foil and copper braid improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and audio

- APPLICATIONS: Allows easy access to HDMI ports on your computer/laptop/desktop/workstation; Connect TV/monitor/display/projector; Ideal for use in retail kiosk/booth/lecture podium/embedded applications; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG

- SPECS: 3 ft (91 cm) | Black | HDMI 1.4 | HDMI Male to Female (panel mountable with two 4-40 screws) | 28 AWG | PVC Jacket | Shield: Al-Mylar foil with Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC, YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 and earlier

---

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

---

Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C - 70°C
Temperatura de Almacenamiento	-10°C - 80°C
Humedad	0 a 85%

---

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	36.0 in [91.4 cm]
Cable OD	0.3 in [6.5 mm]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [20.0 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10.0 mm]

Peso del Producto	2.8 oz [79.0 g]
-------------------	-----------------

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
---------------------	------------------

Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
------------------	------------------

Altura de la Caja	0.0 in [0.5 mm]
-------------------	-----------------

Peso (de la Caja) del Envío	3.0 oz [84.0 g]
-----------------------------	-----------------

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable HDMI de 91cm para montaje en Panel - Hembra a Macho
---------------------	---

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

