

Cable HDMI de alta velocidad 10m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

ID del Producto: HDMM10M



El cable HDMI® de Alta Velocidad 10m, HDMM10M está construido con materiales de alta calidad y dispone de 2 conectores HDMI (machos) revestidos en oro para proporcionar una conexión HDMI a HDMI fiable entre dispositivos tales como reproductores Blu-Ray, televisores de alta definición, reproductores de DVD y receptores estéreo entre otros.

Este cable HDMI de alta calidad soporta por completo las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

El cable HDMI, HDMM10M cuenta con el respaldo de la Garantía de Por Vida de StarTech.com.

Acerca de los Cables HDMI a HDMI de StarTech.com:

Los cables de audio y vídeo digital HDMI de Alta Velocidad están diseñados por expertos y fabricados con materiales de primerísima calidad para asegurar el máximo nivel de rendimiento y alta definición. El HDMI estándar combina video y audio digital multicanal de gran ancho de banda en un sólo cable, y proporciona imágenes de claridad cristalina.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- De utilidad para conectar dispositivos de audio y vídeo de alta definición como reproductores Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, DVRs, consolas de juegos, etc.

- Una práctica solución de un sólo cable para conectar cajas decodificadoras (set-top boxes) y receptores de audio y vídeo de alta definición

Características

- Conectores HDMI® revestidos en oro
- Construcción de alta calidad
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable	32.8 ft [10 m]
Cable OD	0.4 in [10 mm]
Longitud del Producto	32.8 ft [10.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [20.0 mm]



Altura del Producto 0.4 in [10.7 mm]

Peso del Producto 2.4 lb [1.1 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 13.0 in [33.0 cm]

Ancho de la Caja 10.0 in [25.5 cm]

Altura de la Caja 2.8 in [70.0 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.5 lb [1.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Cable HDMI® de Alta Velocidad 10 m - HDMI - M/M

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

