

10m aktiv CL2 Hghastighets-HDMI-kabel i vggen - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Product ID: HDMM10MA



Den 10m aktiva hghastighets-HDMI-kabeln HDMM10MA har en inbyggd aktiv signalbooster fr anslutningsavstnd p upp till 10m mellan dina HDMI-kapabla enheter, utan signalflust.

Denna hllbara men nd ltta kabel har en tunnare HDMI-sladd som tillter flexiblare installationer utan trassel. Kabeln har dessutom ett inbyggt frstrkningssystem som aktivt booster HDMI-signalen utan att extern strm behvs.

Denna HDMI-kabel av hg kvalitet har fullt std fr 1080p+-upplsnngar med upp till 120Hz uppdateringsfrekvens med verkliga frger. Fr att mta kraven hos framtida HD-enheter som frbttrad upplsnng och hgre bildfrekvenser stder denna Ultra HD-kabel upplsnngar p upp till 4k x 2k.

Denna 10meter lnga HDMI-kabel tcks av StarTech.coms 2-rsgaranti.

Kabeln har en enkelriktad arkitektur som krver att kabeln installeras t rtt hll. Se etiketterna "source" (klla) och "display" (visning) p HDMI-kontakterna fr att garantera att enheten och HDMI-kllan ansluts korrekt.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ansluter A/V-enheter fr HD som t.ex. Blu-Ray Disc-spelare, HDTV-apparater, DVD-spelare, DVR-apparater, spelkonsoler, projektorer m.m. ver stora avstnd utan signalflust

Features

- Inbyggt aktivt frstrkningsssystem
- Guldplterade HDMI-kontakter
- Konstruktion av hg kvalitet
- Stder Ultra HD-uppslningar upp till 4k x 2k
- Ger anslutningsavstnd p upp till 10meter

Hrdvara	Warranty	2 Years
	Kontaktpltering	Gold
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelskrmning	Aluminum-Mylar Foil with Braid
	Brandteknisk klass	CL2 Rated
	Chipset-ID	Redmere - PRE1692
Prestanda	Maximal digital uppslning	4K x 2K @ 30 Hz
Kontakt(er)	Connector A	HDMI (19 pin)
	Connector B	HDMI (19 pin)
Utseende	Frg	Black
	Kontakttyp	Straight
	Trddimension	28 AWG
	Kabellngd	32.8 ft [10 m]
	Yttre kabelldiameter	0.3 in [7.5 mm]
	Produktlngd	32.8 ft [10 m]
	Produktvikt	20.9 oz [593 g]
Frpackning	Frpackningsantal	1
	Package Length	13.0 in [3.3 cm]
	Package Width	10.0 in [2.6 cm]
	Package Height	1.9 in [48 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	21.5 oz [610 g]
Vad det r i ldan	Ingr i paketet	10m aktiv Hghastighets HDMI-kabel - HDMI - M/M

**Product appearance and specifications are subject to change without notice.*