

## USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte mit SPDIF Digital Audio und Mikrofon - Schwarz

Produkt-ID: ICUSBAUDIOMH



Mit der externen USB-Karte ICUSBAUDIOMH können Sie einem System über USB einen S/PDIF-Digital-Audio-Ausgang oder einen standardmäßigen 3,5-mm-Analog-Audioanschluss hinzufügen. Durch Konvertieren eines einzelnen USB-Anschlusses in eine externe Soundkarte mit Mikrofonanschluss können Sie ganz bequem eine interne Soundkarte umgehen oder ersetzen, ohne das Computergehäuse zu öffnen.

Der USB DAC (Digital-auf-Analog-Konverter) bietet ein integriertes Mikrofon, sodass Sie Ihrem System eine Audioaufnahmefunktion hinzufügen können, ohne zusätzliche Software zu benötigen. Dieses integrierte Mikrofon kann auch weiter entfernt von den Computerlautsprechern platziert werden, um so Rückkopplung zu reduzieren oder zu eliminieren, die bei Laptops mit integrierten Mikrofonen häufig für Probleme sorgt.

Für Sound in Heimkinoqualität bietet die externe Soundkarte 96 kHz/24-Bit-Bildraten für sowohl Wiedergabe als auch Aufnahme und einen 3,5-mm-S/PDIF-Port mit Unterstützung für Dolby® Digital 5.1 Surround Sound (AC3) und DTS® Passthrough (Hinweis: 5.1 Surround Sound wird nur unter Windows® unterstützt). Durch Implementieren eines 3,5-mm-Stereo-Mikrofonanschlusses ermöglicht der USB-Audioadapter bei Bedarf das Anschließen eines externen Stereomikrofons.

Für zusätzliche Vielseitigkeit verfügt der USB-betriebene Soundadapter über ein 38 cm langes Kabel und Tasten für Lautstärkesteuerung, Stummschaltung und Mikrofonstummschaltung für schnelle Einstellungen, einen 3,5-mm-Stereo-Mikrofon-Ausgang und eine praktische LED-Statusleiste zum Anzeigen der aktuellen Bildrate.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Schließen Sie Ihren Computer über S/PDIF an einen Heimkinoaudioempfänger an ohne das Gehäuse zu öffnen
- Fügen Sie Unterstützung für digitales Audio für Ultrabook™ oder Kleingehäuse-Computer ohne interne Erweiterungsmöglichkeiten hinzu
- Ersetzen oder upgraden Sie die integrierte Audiolösung eines Laptops oder tragbaren Computers

## Merkmale

- 96 kHz/24-Bit Hi-Fi USB-Audio
- Digitaler S/PDIF-Ausgang mit AC3 (Dolby Digital) und Unterstützung von DTS-Passthrough
- Eingebautes Mikrofon
- 5.1 Surround Sound wird unterstützt (nur Windows®)
- Combo-3,5-mm Mini-Toslink und 3,5-mm-Stereo-Kopfhörerausgang
- Stereomikrofoneingang
- LED-Bildratenanzeige
- Tasten für Lautstärke höher/niedriger, Stumm, Mikrofonstummschaltung
- Stromversorgung über den USB-Bus - keine externe Stromquelle erforderlich
- 38 cm befestigtes USB-Kabel

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Bustyp USB 2.0

Industrienormen USB 2.0 Full-Speed (12 Mbit/s)-Spezifikation <br/>  
USB-Audiogeräteklasse Spezifikation 1.0

Chipset-ID VIA/VLI - VT1630A

---

Leistung

Audiospezifikationen 96-kHz-/24-Bit-Bildrate

---

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en) 1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)  
  
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)  
  
1 - 3,5-mm-Minibuchse (3 Position)/Mini-Toslink (SPDIF, optisch)

---

Software

Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11  
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016  
Mac OS X® 10.6 bis 10.8

---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Port  
  
Hinweis 5.1 Surround Sound-Ausgang wird nur unter Windows unterstützt

---

Anzeiger

LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung/USB-Link  
  
1 - Aktivität  
  
1 - Stumm  
  
1 - Mikrofon stumm  
  
3 - Wiedergabe-/Aufnahmebildrate

---

Strom

Stromversorgung USB-betrieben

---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	15.0 in [380 mm]
Produktlänge	2.0 in [50 mm]
Produktbreite	0.8 in [2.1 cm]
Produkthöhe	0.7 in [1.8 cm]
Produktgewicht	0.8 oz [22 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.7 in [17.1 cm]
Paketbreite	5.5 in [14 cm]
Pakethöhe	1.2 in [30 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.4 oz [96 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Externer USB Stereo Adapter
	1 - Software-CD
	1 - Anleitung

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty

2 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.