

Ethernet naar VGA via IP Converter - tot 100 m - 1920x1080

Productcode: IPUSB2VGAUE



De IPUSB2VGAUE Ethernet naar VGA via IP Converter biedt een veelzijdige VGA-videodistributie en geeft een VGA-sigitaal door via Ethernet-bekabeling tussen een pc en een VGA-projector of beeldscherm.

Deze innovatieve VGA naar LAN adapter functioneert als Ethernet VGA via IP converter en kan worden gebruikt om een VGA-videosignaal rechtstreeks vanaf een LAN/Ethernet-poort via Ethernet-kabel te verlengen over lange afstanden – een ideale oplossing voor presentaties tijdens vergaderingen of eenvoudige narrowcasting via IP. De VGA IP-verlenger kan met de meegeleverde software via een router/switch op elke computer in het netwerk worden aangesloten. Het apparaat ondersteunt een overbrugde afstand tot 100 meter voor het leveren van audio en video via een Gigabit-netwerk met USB-overdrachtsnelheden.

Voor verbindingen op kortere afstand kan de VGA-adapter ook worden aangesloten op de computer via USB, en aangesloten op een monitor via de VGA-uitgang van de adapter.

Deze veelzijdige VGA naar LAN adapter kan ook dienst doen als netwerk docking station met ondersteuning voor audio vanaf de pc en voor USB-apparaten (zoals toetsenbord en muis op de monitorlocatie).

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Ideaal voor presentaties of in omgevingen met toegang tot een netwerk waarbij een VGA-sigitaal moet worden verlengd
- Narrowcasting of POS-toepassingen, waarbij HD-inhoud over lange afstanden kan worden aangeboden aan uw doelgroep
- Voor uw home cinema of mediacentrum zoals het streamen van films of foto's en internetten

Eigenschappen

- Uitbreiden of dupliceren van uw bureaublad / scherm
- Gebruiksvriendelijke software en IP-configuratieprogramma
- Twee USB-poorten zorgen voor de aansluiting van apparaten (toetsenbord, muis) op de monitorlocatie
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1080
- Audio wordt ondersteund bij het omzetten van USB naar VGA of Ethernet naar VGA
- Ondersteuning voor Windows® Aero

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Audio	Ja
Chipsetcode	DisplayLink - DL-165
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	USB - 480 Mbit/s Ethernet - 1000 Mbit/s
-----------------------------	--

	Max. afstand	100m [328ft]
	Maximale analoge resoluties	1920x1080
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	Tweekanaals stereo audio ondersteund
	Algemene specificaties	This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) 1 - RJ-45 2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 1 - USB Mini-B (5-polig) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Software	Besturingssystemen	Windows® 8 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) (ondersteunt Aero 3D interface)
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	VGA via Ethernet (LAN, TCP/IP) wordt niet ondersteund door Mac OS
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power-indicator
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC

Ingangsstroom	0.4A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Vochtigheid	20% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	5.2 in [13.3 cm]
Breedte product	2.8 in [7.1 cm]
Hoogte product	1.1 in [2.7 cm]
Gewicht product	5.0 oz [142 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.1 in [23 cm]
Package Width	5.9 in [15 cm]
Package Height	2.4 in [60 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	16.2 oz [460 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - IP of USB naar VGA videoconverter
	1 - Mini-USB-naar-USB-kabel
	1 - Universele voedingsadapter
	1 - CD met drivers en software
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.