

## Transmetteur Audio Vidéo Sans Fil par Infrarouge - Emetteur Récepteur télécommande - 100 m

N° de produit: IREXT2



Le kit d'extendeur infrarouge sans fil IREXT2 permet de prolonger un signal infrarouge d'une télécommande jusqu'à 100 m.

Grâce à une fréquence radio qui peut traverser les murs et les portes et contourner les angles, l'extendeur de télécommande permet de commander vos appareils audio-vidéo sur de plus longues distances, ou même depuis une autre pièce. Les configurations pour l'extérieur ou comprenant plusieurs pièces sont plus souples, ce qui évite de vous limiter à la portée de votre appareil commandé à distance.

L'extendeur de télécommande comprend deux appareils. Un extendeur local de signal infrarouge à distance reçoit les signaux entrants de la télécommande et le transmet sans fil au deuxième récepteur infrarouge à distance placé près de l'appareil commandé.

L'extendeur infrarouge IREXT2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Commandez vos appareils électroniques à infrarouge grand public (lecteurs DVD, récepteurs satellites, box pour le câble) depuis une autre pièce

### Spécifications techniques

- Prolongation du signal infrarouge jusqu'à 100 m
- Compatible avec tous les appareils à infrarouge
- Le kit comprend l'extendeur et les récepteurs

---

#### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Câblage	Sans-fil

---

#### Performance

Distance max.	100 m / 330 ft
Plage de fréquences	IR: 30-60kHz
Fréquence	433.92 MHz +/-1 MHz

---

#### Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	2 adaptateurs CA inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.3A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	0.2A
Type de prise	M
Consommation électrique	2.4

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 43°C (32°F to 109°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	3.7 in [95.0 mm]
Largeur du produit	2.6 in [67.0 mm]
Hauteur du produit	1.4 in [35.3 mm]
Poids du produit	2.3 oz [65.0 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	7.4 in [18.8 cm]
Package Width	7.3 in [18.6 cm]
Package Height	2.2 in [57.0 mm]
Poids brut	17.3 oz [490.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Transmetteur IREXT
	Récepteur IREXT
	Sonde d'extendeur infrarouge
	Adaptateur d'alimentation
	Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

