

Câble HDMI 4,6m - Câble HDMI 4K Haut Débit avec Ethernet - Vidéo UHD 4K 30Hz -
Câble HDMI 1.4 - Moniteurs, Projecteurs, Téléviseurs et Écrans Ultra HDMI - Cordon
HDMI Noir - M/M

Nº de produit: HDMM15



Le câble HDMI™ Haute Vitesse avec Ethernet est conçu pour offrir des performances vidéo et audio supérieures tout en assurant une connectivité fiable avec une variété d'appareils HDMI, y compris les téléviseurs HDTV, récepteurs stéréo, projecteurs, consoles de jeu, et plus encore.

HDMI™ Haute Vitesse

Ce câble HDMI 1.4b prend en charge les résolutions Ultra HD 4K (3840x2160p à 30Hz, ou 4096x2160p à 24Hz), Full HD (1920x1080p jusqu'à 120Hz), et une bande passante de 10,2 Gbps pour une transmission fluide de la vidéo et de l'audio. Il prend également en charge les formats grand angle, ce qui le rend parfait tant pour les systèmes de divertissement à domicile que pour les présentations professionnelles. Avec la prise en charge de la vidéo 3D et de l'audio à 8 canaux (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), vous profitez d'une expérience audiovisuelle totalement immersive.

Qualité de fabrication premium

Fabriqué avec un fil de cuivre 30 AWG, des connecteurs plaqués or et un blindage EMI de qualité supérieure utilisant une feuille Al-Mylar et une tresse de cuivre, ce câble réduit les pertes de signal et les interférences. Cela garantit une transmission audio et vidéo claire, de haute qualité et d'une fiabilité exceptionnelle.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connecting high-definition A/V devices such as Blu-Ray Disc™ players, HDTVs, DVD Players, DVRs, game consoles, projectors etc.

Spécifications techniques

- **CABLE HDMI HAUTE VITESSE** : Câble HDMI 1.4b avec Ethernet de 4,6 m prenant en charge la vidéo 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), bande passante de 10,2 Gbps, format large, audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), vidéo 3D
- **DURABLE** : Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 4,6 mètres (entièrement moulé) avec gaine en PVC durable pour une résistance et une fiabilité élevées ; la décharge de traction en PVC flexible empêche l'effilochage/les dommages dus à des flexions répétitives ou à une utilisation brutale
- **FABRICATION DE QUALITÉ** : fil de 30 AWG avec connecteurs plaqués or, et blindage EMI supérieur avec feuille d'Al-Mylar et tresse de cuivre améliorant l'intégrité et la fiabilité du signal, offrant une meilleure qualité vidéo et audio avec ce câble HDMI 1.4
- **APPLICATIONS** : Utilisez ce câble HDMI 4K dans les bureaux à domicile, les salles de conférence, les bureaux ou les salles de classe ; fonctionne avec votre ordinateur portable, votre station de travail professionnelle et votre barre de son pour des présentations via un moniteur UHD/4K, un projecteur ou un grand écran ; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **CARACTÉRISTIQUES** : 4,6 mètres | Noir | HDMI 1.4b | Câble HDMI mâle à mâle | 30 AWG | Connecteurs plaqués or | Gaine PVC | Blindage : Feuille Al-Mylar avec 65% de tresse | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | Couleur YCC601 | Supports HDMI 1.4 et précédents | Garantie à vie

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Placage du connecteur Or

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humidité 0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 28 AWG

Longueur de câble 15.0 ft [4.6 m]

Longueur du produit 15.0 ft [4.6 m]

Largeur du produit 0.8 in [2.1 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.1 cm]

Poids du produit 11.9 oz [337.8 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 5.1 in [12.9 cm]

Largeur du Paquet 14.6 in [37.1 cm]

Hauteur du Paquet 1.3 in [3.2 cm]

Poids brut 10.4 oz [294.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - 15 ft High Speed HDMI® Cable - HDMI - M/M

Informations de
garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

