

1m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 naar SFF-8088

Productcode: ISAS88701



De 1m lange ISAS88701 Serial Attached SCSI-kabel is ontworpen voor snelle netwerken, servers, werkstations en desktopcomputers met een SFF-8470-aansluiting (Infiniband®) en een SFF-8088-aansluiting (externe mini-SAS) voor overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s. Deze SFF-8470 naar SFF-8088 SAS-kabel is uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardig materiaal en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit SAS-controllers aan op SAS-backplanes
- Voor gebruik in Storage Area Networks en het aansluiten van SAS-controllers en -behuizingen

Eigenschappen

- Compatibel met allerlei servers, waaronder: IBM MegaRAID 8480 IBM Systeemopslag EXP3000 IBM x3850 (8864) IBM x3800 (8866) IBM x3655 (7985) IBM x3455 (7984,7986) IBM x3250 (4364,4365)
- Duurzame metalen aansluitingen
- Snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s
- Infiniband-connector met schroefvergrendeling voor veilige verbindingen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	8 Twisted Pair
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-polyester-folie met vertind koperen vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	SFF-8470 (32-polig, Infiniband, externe SAS)
Connector B	SFF-8088 (26-polig, externe Mini-SAS)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Diameter	8.763mm
Lengte product	39.4 in [100.0 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	6.7 oz [190.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	0.6 in [14.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.8 oz [193.0 g]



Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 naar
SFF-8088

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

