

2m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 naar SFF-8088

Productcode: ISAS88702



De 2m lange ISAS88702 Serial Attached SCSI-kabel is ontworpen voor hoogwaardige netwerken, servers, werkstations en pc's. Deze SAS-kabel is voorzien van een SFF-8088-connector (externe mini-SAS) en een SFF-8470-connector (Infiniband®) en ondersteunt overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s. De SFF-8470 naar SFF-8088 SAS-kabel is uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardig materiaal.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit SAS-controllers aan op SAS-backplanes
- Voor gebruik in Storage Area Networks en het aansluiten van SAS-controllers en -behuizingen

Eigenschappen

- Duurzame metalen aansluitingen
- Infiniband®-connector met schroefvergrendeling voor veilige verbindingen
- Snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s

- Compatibel met allerlei servers, waaronder: IBM MegaRAID 8480 IBM Systeemopslag EXP3000 IBM x3850 (8864) IBM x3800 (8866) IBM x3655 (7985) IBM x3455 (7984, 7986) IBM x3250 (4364, 4365)

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	8 Twisted Pair
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-polyester-folie met vertind koperen vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - SFF-8470 (32-polig, Infiniband, externe SAS)
Connector B	1 - SFF-8088 (26-polig, externe Mini-SAS)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Diameter	7.874mm
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
Gewicht product	9.5 oz [268.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	13.0 in [33.0 cm]
Breedte Verpakking	10.0 in [25.5 cm]
Hoogte Verpakking	0.9 in [24.0 mm]

Verzendgewicht (verpakt)	9.5 oz [270.0 g]
-----------------------------	------------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 naar SFF-8088
-------------	---

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.