

3 m externe mini SAS kabel - Serial Attached SCSI SFF-8088 naar SFF-8088

Productcode: ISAS88883



De ISAS88883 3 m externe SAS-kabel is ontworpen voor krachtige netwerken, servers, werkstations en desktops, en ondersteunt dataoverdrachtssnelheden tot 6 Gbps.

Deze duurzame mini SAS-kabel is voorzien van SFF-8088-naar-SFF-8088-stekkers voor de aansluiting van uw externe SAS-apparaten (controllers, harde schijven, Storage Area Networks (SAN) etc.), en voldoet aan de TAA-eisen voor federale inkopen (GSA Schedule).

Deze 3 meter lange SAS-kabel is gemaakt van hoogwaardige materialen en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Voor gebruik in Storage Area Networks en het aansluiten van SAS-controllers en -behuizingen
- Sluit SAS-controllers aan op SAS-backplanes
- Voor het aansluiten van een externe harde schijf op een SAS controller

### Eigenschappen

- 2 vastklikkende SFF-8088-stekkers
- Neerwaarts compatibel met SATA-apparaten

- Duurzame metalen aansluitingen
- Snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s
- Meerkanaals ontwerp

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	8 Twisted Pair
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-polyester-folie met vertind koperen vlechtwerk

---

#### Connector(en)

Connector A	SFF-8088 (26-polig, externe Mini-SAS)
Connector B	SFF-8088 (26-polig, externe Mini-SAS)

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	10.9 oz [310.0 g]

---

#### Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.0 in [25.0 mm]



Verzendgewicht  
(verpakt) 10.9 oz [310.0 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd 3 m externe Serial Attached SCSI SAS-kabel | SFF-8088 naar  
SFF-8088

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

