

HDMI 1.4 ケーブル／15m／アクティブ／4K30Hz／CL2規格／壁内配線可／3D映像／イーサネット対応／High Speed HDMI®／オス - オス／ブラック／ウルトラHD UHD／Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード

製品ID: HDMM15MA



4k ×
2k解像度に対応するハイスピードHDMI®アクティブケーブル。アクティブシグナルブースタを内蔵しており、信号損失せずに最大15m離れた場所にあるHDMIデバイスを接続します。

HDMI薄型ワイヤ構造の軽量ケーブルは、耐久性に優れ配線がしやすく、機器回りをすっきりまとめることができます。また、増幅器を内蔵しており、外付け電源無しにHDMI信号をアクティブに増幅します。

この高品質HDMIケーブルは最大120 Hzのリフレッシュレートで1080p以上解像度に対応しており、緻密で鮮鋭な色を再現します。最大4k × 2kの超解像技術に対応しており、解像度やフレームレートの向上など、将来的な超高解像度デバイスのニーズを満たしていくことが可能です。

以下の事項にご注意ください:このケーブルは一方向設計であるため、ケーブルは正しい向きで差し込んでください。デバイスとHDMIソースが正しく接続されるよう、HDMIコネクタに添付されている「ソース」および「ディスプレイ」ラベルをご確認ください。

認証、レポート、互換性



用途

- Blu-Ray Disc™プレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクター等、信号を損失せず離れた場所にある高解像度AV機器を接続

製品の特長

- ハイスピードHDMIケーブル:イーサネット対応アクティブHDMI 1.4bケーブル(15m)。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/30Hz |

4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応

・アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でHDMIビデオ信号を15mの距離までブースト(電源不要)。Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースをサポート

高耐久性ケーブル:CL2難燃性レーティングが求められる埋め込み配線に理想的。柔軟なPVC被覆材、編組+アルミマイラー箔によるシールド機能、メタルシェル金めっきコネクタで信号の完全性を保持、外部からの電磁干渉(EMI)をブロック

用途:オフィス、自宅、会議室、教室などの環境でノートパソコン、業務用ワークステーション、サウンドバーの接続に。UHD対応プロジェクター、大型HDTVなどの大画面を使用するプレゼンテーションに理想的な4K対応の長尺HDMIケーブル。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用

・仕様:ケーブル長:15m/色:ブラック/HDMI 1.4b/オス - オス HDMIコード/被覆材:PVC/シールド:アルミマイラー箔 + 編組/CL2 難燃性レーティング/ARC、ディープカラー、HDCP
1.4、CEC。注意:このケーブルは単方向仕様で、機器接続時に「Source(出力元)」、および「Display(出力先)」のラベル表示をご確認ください。

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
ファイア定格	CL2定格
チップセットID	Redmere - PRE1692

性能

最大デジタル解像度	4K x 2K @ 30 Hz
-----------	-----------------

コネクタ

コネクタA	1 - HDMI [19ピン]
コネクタB	1 - HDMI [19ピン]

特記 / 必要条件

注意	注意:このケーブルは、特定の方向にケーブルを設置する必要がある单方向アーキテクチャを備えています。機器接続の際、ラベルに表示された「Display(出力先)」側のコネクターがディスプレイ、テレビ、またはプロジェクターに正しく接続されていることを確認してください。.
----	--

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	26 AWG
ケーブル長	15 m [49.2 ft]

ケーブル外径	7.5 mm [0.3 in]
製品縦	15.0 m [49.2 ft]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	0.9 kg [2.1 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	33.0 cm [13.0 in]
パッケージ横	25.5 cm [10.0 in]
パッケージ高さ	5.8 cm [2.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	1.0 kg [2.1 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 15m ハイスピードHDMI®アクティブ型ケーブル – HDMIオス/オス
---------	---

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

