

Cable HDMI de 30cm - Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet de 4K - Video UHD de 4K a 30Hz - Cable HDMI 1.4 - para Monitores, Proyectoros TV HDMI Ultra HD - Cable HDMI Negro

ID del Producto: HDMM1



El cable HDMI® de Alta Velocidad de 30 cm, HDMM1 dispone de 2 conectores HDMI (macho) revestidos en oro y está fabricado con materiales de alta calidad para proporcionar una conexión HDMI a HDMI confiable entre dispositivos tales como reproductores de Blu-Ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, receptores estéreo y proyectores entre otros.

Este cable HDMI de alta calidad soporta una resolución de 1080p+ con hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, y colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4k x 2k.

El cable HDMI de 30 cm, HDMM1 cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de StarTech.com.

Acerca de los Cables HDMI a HDMI de StarTech.com:

Los cables de audio y video digital HDMI de Alta Velocidad de StarTech.com están diseñados por expertos y fabricados con materiales de primerísima calidad para asegurar el máximo nivel de rendimiento y alta definición. El estándar HDMI combina video de alto ancho de banda y audio digital multi-canal en un sólo cable, y proporciona una resolución de imagen cristalina.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

- De utilidad para conectar dispositivos de audio y video de alta definición como reproductores de

Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, DVRs, consolas de juegos, proyectores, etc.

## Características

- **CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD:** Video 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), ancho de banda de 10.2 Gbps, relación de aspecto amplia, audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), video 3D
- **DURABLE:** Cable HDMI de alta velocidad Ultra HD 4K de 30cm (totalmente moldeado) con cubierta de PVC durable para una alta resistencia y confiabilidad. El alivio de tensión de PVC flexible evita los daños debido a la flexión repetitiva o al uso intensivo
- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** El cable de 30AWG con conectores chapados en oro y el blindaje EMI con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre mejoran la integridad y confiabilidad de la señal, proporcionando una mayor calidad de video y audio
- **APLICACIONES:** Utilice este cable HDMI 4K en oficinas en casa, salas de conferencias, despachos o aulas. Funciona con su laptop, estación de trabajo profesional y barra de sonido para realizar presentaciones a través de un monitor o proyector
- **ESPECIFICACIONES:** 30cm | Negro | HDMI 1.4b | Macho a Macho | 30 AWG | Conectores chapados en oro | Cubierta de PVC | Blindaje: Lámina de Al-Mylar con 65% de trenzado | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 | HDMI 1.4 y anteriores | Garantía de por vida

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

---

### Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

---

### Características Físicas



Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	12.0 in [30.5 cm]
Longitud del Producto	12.0 in [30.5 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [20.8 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10.8 mm]
Peso del Producto	1.4 oz [41 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [11 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [51.2 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable HDMI® de Alta Velocidad 30 cm - HDMI - M/M
---------------------	--

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

