

1m HDMI Kabel - 4K High Speed HDMI Kabel met Ethernet - UHD 4K 30Hz Video - HDMI 1.4 Kabel - Ultra HD HDMI Schermen, Projectors, TVs & Displays - Zwarte HDMI Kabel - M/M

Productcode: HDMM1M



De 1 meter lange HDMM1M High Speed HDMI®-kabel heeft 2 (mannelijke) vergulde HDMI aansluitingen en een duurzame hoogwaardige constructie voor een betrouwbare HDMI-verbinding tussen apparaten zoals BluRay™-spelers, HDTV's, dvd-spelers, home cinema receivers en dergelijke.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

De HDMM1M HDMI-kabel wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Over StarTech.com HDMI-naar-HDMI-kabels:

De digitale High Speed HDMI video- en audiokabels van StarTech.com zijn vakkundig ontworpen en vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige componenten voor de beste high-definition prestaties. De HDMI-standaard combineert video met een hoge bandbreedte met meerkanaals digitale audio in één kabel voor een kristalheldere weergave en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor het aansluiten van high-definition audiovisuele apparatuur zoals BluRay™-spelers, HDTV's,

dvd-spelers, digitale videorecorders, spelcomputers, projectoren etc.

Eigenschappen

- **HIGH SPEED HDMI-kabel:** 1m HDMI 1.4b-kabel met Ethernet. Ondersteunt 4K-video (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10,2 Gbps bandbreedte, brede beeldratio, 8Ch-audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D-video
- **DUURZAAM:** 1m Volledig gegoten Ultra HD 4K High Speed HDMI-kabel met duurzame PVC-mantel voor hoge sterkte en betrouwbaarheid. Flexibele PVC trekantlasting voorkomt rafelen/beschadiging door herhaaldelijk buigen of ruw gebruik.
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** HDMI 1.4-kabel bestaat uit 30AWG-draad met vergulde connectoren, superieure EMI-afscherming met Al-Mylar-folie & koperen vlechtwerk verbeteren de signaalintegriteit en betrouwbaarheid voor een hogere kwaliteit video & audio.
- **TOEPASSINGEN:** 4K HDMI-kabel voor thuishkantoren, vergaderzalen, kantoren of klaslokalen. Werkt met uw laptop, professioneel werkstation & soundbar voor presentaties via UHD/4K-monitor, projector of grote display. Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **SPECIFICATIES:** 1m | Zwart | HDMI 1.4b | HDMI Male naar Male | 30 AWG | Vergulde Connectors | PVC Mantel | EMI: Al-Mylar folie (65% Dekking) | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Kleur | Ondersteunt HDMI 1.4 en eerder | Levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	39.4 in [100 cm]
Breedte product	0.8 in [20.8 mm]
Hoogte product	0.4 in [10.8 mm]
Gewicht product	3.2 oz [89.4 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.7 in [18 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.5 oz [98 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1m High Speed HDMI® Kabel - HDMI - M/M
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

