

Modulo ricetrasmittitore SFP+ compatibile con HPE J9151E - 10GBASE-LR

ID prodotto: J9151E-ST



Il J9151E-ST è un modulo ricetrasmittitore SFP+ in fibra compatibile con HPE J9151E progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da HPE®. Offre una connettività affidabile 10 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 10GBASE-LR a una distanza massima di 10 Km.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 10 Km
- MTBF: 1,386,624,697 ore
- Consumo energetico: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con HPJ9151E
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W

### Hardware

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Norme di garanzia    | Lifetime                |
| Compatible Brand     | HPE                     |
| Standard del settore | IEEE 802.3ae 10GBASE-LR |

### Prestazioni

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Massima velocità di trasferimento dati | 10.00 Gbps       |
| Distanza di trasferimento max          | 10 km (6.2 mi)   |
| Tipo fibra                             | Modalità singola |
| Lunghezza d'onda                       | 1310nm           |
| Modalità operativa fibra               | Full Duplex      |
| DDM                                    | Sì               |
| Reti compatibili                       | 10 Gbps          |

|                            |                              |                               |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                            | MTBF                         | 1,386,624,697 hours           |
|                            | Consumo energetico           | < 1.3W                        |
| <hr/>                      |                              |                               |
| Connettore/i               | Connettore A                 | 1 - Slot SFP                  |
|                            | Connettore B                 | 1 - LC duplex in fibra ottica |
| <hr/>                      |                              |                               |
| Alimentazione              | Tensione di uscita           | 3.3V DC                       |
|                            |                              |                               |
| <hr/>                      |                              |                               |
| Caratteristiche fisiche    | Lunghezza prodotto           | 0.5 in [1.4 cm]               |
|                            | Larghezza prodotto           | 2.3 in [5.8 cm]               |
|                            | Altezza prodotto             | 0.5 in [1.4 cm]               |
|                            | Peso prodotto                | 0.7 oz [21 g]                 |
| <hr/>                      |                              |                               |
| Informazioni confezione    | Lunghezza Confezione         | 4.5 in [11.4 cm]              |
|                            | Package Width                | 3.7 in [9.3 cm]               |
|                            | Package Height               | 1.3 in [3.4 cm]               |
|                            | Peso spedizione (confezione) | 1.8 oz [52.0 g]               |
| <hr/>                      |                              |                               |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione     | 1 - Ricetrasmittore SFP+      |
|                            |                              |                               |
| <hr/>                      |                              |                               |

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.