

1m High Speed HDMI-kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Productcode: HDMM1MHS



De 1m lange HDMM1MHS High Speed HDMI®-kabel met Ethernet ondersteunt de geavanceerde functionaliteit van de High-Definition Multimedia Interface, waaronder een Ethernet-dataverbinding met compatibele HDMI-apparaten, en is volledig compatibel met oudere HDMI-apparaten.

De kabel heeft (mannelijke) vergulde HDMI-aansluitingen voor een uitstekende digitale verbinding en overdracht van HD-video en meerkanaals audio tussen apparaten zoals BluRay-spelers, HDTV's, dvd-spelers, home cinema receivers en dergelijke.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

Alle High Speed HDMI-kabels van StarTech.com zijn vakkundig ontworpen en uitgevoerd in hoogwaardig materiaal voor betrouwbare prestaties en worden geleverd met onze levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Een enkele, snel aan te sluiten HDMI®-kabel vervangt meerdere audio- en videokabels voor minder gedoe en wirwar van kabels
- Voor het aansluiten van high-definition audiovisuele apparatuur zoals BluRay™-spelers, HDTV's,

digitale videorecorders etc.

- Voor het aansluiten van apparaten met HDMI-aansluiting zoals dvd-spelers, spelcomputers en dergelijke
- Maakt het delen van een internetverbinding tussen verschillende apparaten mogelijk (indien van toepassing, apparaten dienen High Speed HDMI® met Ethernet te ondersteunen)

Eigenschappen

- Voorbereid op 3D en Ethernet (met ondersteunde apparaten)
- Vergulde HDMI®-connectoren
- Hoogwaardige constructie
- Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	39.4 in [100 cm]



Buitendiameter kabel	0.3 in [7.3 mm]
Lengte product	39.4 in [100.0 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	3.4 oz [95.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.8 in [21.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.5 oz [100.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1m High Speed HDMI® Kabel met Ethernet - HDMI - M/M
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

