

## Module de transceiver SFP+ compatible HPE J9152D - 10GBASE-LRM

Nº de produit: J9152D-ST



Le J9152D-ST est un module de transceiver SFP+ fibre optique compatible HPE J9152D qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque HPE®. Il vous assure une connectivité de 10 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 10GBASE-LRM et sur une distance maximale de 200 m.

### Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1310 nm
- Vitesse de transfert de données maximum : 10 Gbps
- Type : multimode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 200 m
- MTBF : 145 858 878 heures
- Consommation d'énergie : < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP+ fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

### Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module HP J9152D
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Normes de l'industrie	IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Distance de transfert max.	200m [656ft]
Type de fibre optique	Multimode
Longueur d'onde	1310nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui

---

Réseaux compatibles	10 Gb/s
MTBF	145,858,878 hours
Consommation électrique	< 1W

---

**Caractéristiques physiques**

Longueur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Largeur du produit	2.3 in [5.8 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Poids du produit	0.7 oz [21 g]

---

**Informations d'emballage**

Longueur du Paquet	4.4 in [11.3 cm]
Largeur du Colis	3.5 in [9.0 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.3 cm]
Poids brut	1.8 oz [50.0 g]

---

**Contenu du paquet**

Inclus dans le paquet	1 - Transceiver SFP+
-----------------------	----------------------

---

**Informations de garantie**

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis