

Cable Delgado de 1m HDMI con Tornillos de Fijación - HDR 4K de 60Hz - Cable HDMI 2.0 de Alta Velocidad con Conectores con Tornillos de Fijación - Cable HDMI con Ethernet - M/M

ID del Producto: HDMM1MLS



El cable HDMI™ de alta velocidad con tornillo de bloqueo extraíble en uno de los conectores macho garantiza una calidad de vídeo de primera, mayor fiabilidad y facilidad de instalación.

El cable cuenta con un conector HDMI de bloqueo de tornillo superior de alta retención con ranura que se sujeta firmemente a una amplia gama de puertos HDMI hembra de tipo tornillo superior. Esto ayuda a evitar desconexiones accidentales y pérdidas de señal.

Experimente lo último que HDMI tiene que ofrecer

El cable admite resoluciones de hasta 4K@60Hz (3840x2160p) y anchos de banda de hasta 18Gbps. También es compatible con HDR (alto rango dinámico) para obtener una mayor relación de contraste y colores más vivos.

Con resoluciones más altas, mayores velocidades e imágenes más nítidas, puede esperar una experiencia de vídeo mejorada. El cable está garantizado para ofrecer el mejor rendimiento HDMI disponible en la actualidad. Es el cable perfecto para crear el cine en casa definitivo o para proporcionar una señalización digital realista.

Además, el cable también admite hasta 32 canales de audio digital sin comprimir para proporcionar un sonido cristalino. El cable también es compatible con las especificaciones HDMI anteriores y funcionará con todos sus dispositivos HDMI existentes.

Asegure sus conexiones y evite pérdidas de señal

Los conectores HDMI con bloqueo de tornillo superior son ideales para aplicaciones con mucho tráfico o en entornos en los que las vibraciones podrían provocar desconexiones accidentales y pérdidas de imagen. Funciona perfectamente con equipos montados en la pared y en situaciones en las que los

equipos se mueven con frecuencia.

Sólo tiene que enchufar el cable y fijar firmemente el tornillo de bloqueo superior al puerto, no se necesitan herramientas especiales. El tornillo garantizará que el conector no se afloje con el paso del tiempo.

#### Instalación sin complicaciones

El conector de bloqueo de tornillo superior viene con una ranura integrada que le ayuda a ajustar la separación entre el tornillo y el conector HDMI. El ensamblaje del tornillo superior está diseñado de tal forma que el tornillo puede extraerse de su ranura, lo que permite utilizar el cable también como un cable HDMI normal.

La cabeza de tornillo moleteada tipo tornillo de mariposa permite una fácil instalación y extracción del cable sin necesidad de herramientas y garantiza que el cable quede firmemente conectado al puerto hembra cuando se aprieta con la mano.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

#### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



#### Aplicaciones

#### Características

- **CABLE HDMI 2.0 CON TORNILLO DE SEGURO:** Cable HDMI 2.0 de alta velocidad, con Ethernet, calidad "premium"; incluye un conector con seguro, mediante tornillo removible, lo cual evita desconexiones debidas a la tensión o vibración del cable; tornillo pequeño con cabeza moleteada, que se puede atornillar o desatornillar sin herramientas
- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO:** Este cable Ultra HD es compatible con ancho de banda de 18Gbps; 4K 60Hz (3840x2160), vídeo 3D, HDR (para relaciones de contraste más altas), relación de aspecto 21:9, audio multitransmisión de 32 canales, velocidad de muestreo de 1536Hz, ARC, colorimetría BT.2020
- **CABLE FLEXIBLE:** Duradero y delgado (diámetro de 4,5mm) recubrimiento TPE, que absorbe la tensión de torsiones frecuentes y evita que se dañe el núcleo del cable UHD HDMI; este recubrimiento TPE, de alta calidad, no es tóxico, libre de halógenos y con certificación RoHS para sostenibilidad medioambiental

- **APLICACIONES:** En el caso de uso en oficinas/salas de juntas o durante viajes/desplazamientos, funciona con su televisor, monitor o proyector, mediante puerto HDMI estándar con tornillo de seguro en la parte superior; funciona con algunos extensores/commutadores de StarTech.com y otras marcas; compatible con HDMI 2.0, 1.4 y versiones anteriores
- **ESPECIFICACIONES:** 1m | Negro | HDMI 2.0 | HDMI, conector macho con tornillo de seguro a conector macho sin tornillo de seguro | Diám. ext. de 4,5mm, 34AWG (0,02mm<sup>2</sup>) | Recubrimiento: TPE | Blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI): Aluminio Al-Mylar, trenzado | Garantía de por vida de StarTech.com

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

#### Rendimiento

Video Revision	HDMI 2.0
----------------	----------

---

#### Conecotor(es)

Conecotor A	1 - HDMI (19 pines)
Conecotor B	1 - HDMI (19 pines)

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Humedad	0% a 85% RH (humedad relativa)

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	34 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Cable OD	0.2 in [4.5 mm]

---

Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	5.0 in [12.8 cm]
Altura del Producto	7.1 in [18.0 cm]
Peso del Producto	1.2 oz [34.0 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.6 in [14.1 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.3 oz [38.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI con tornillo de seguro en la parte superior
---------------------	---

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

