

Câble HDMI Mince de 1m avec Vis de Verrouillage - 4K 60Hz HDR - Câble pour Moniteur HDMI 2.0 Haute Vitesse avec Connecteur à Vis de Verrouillage pour une Connexion Sécurisée - Câble HDMI Mince avec Ethernet - M/M

N° de produit: HDMM1MLS



Le câble HDMI™ Haute Vitesse avec une vis de verrouillage amovible sur l'un des connecteurs mâles assure une qualité vidéo premium, une fiabilité améliorée et une installation facile.

Le câble dispose d'un connecteur HDMI à vis de verrouillage haute rétention avec une fente qui se fixe fermement à une large gamme de ports HDMI femelles de type vis de verrouillage. Cela permet d'éviter les déconnexions accidentelles et la perte de signal.

Découvrez les dernières avancées de HDMI

Le câble prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K@60Hz (3840x2160p) et des bandes passantes allant jusqu'à 18Gbps. Il prend également en charge le HDR (High Dynamic Range) pour un ratio de contraste plus élevé et des couleurs éclatantes.

Avec des résolutions plus élevées, des vitesses accrues et des images plus nettes, vous pouvez vous attendre à une expérience vidéo améliorée. Le câble garantit la meilleure performance HDMI disponible aujourd'hui. C'est le câble parfait pour créer le home cinéma ultime ou pour fournir des affichages numériques réalistes.

De plus, le câble prend en charge jusqu'à 32 canaux audio numériques non compressés pour un son cristallin. Le câble est également rétrocompatible avec les anciennes spécifications HDMI et fonctionnera avec tous vos appareils HDMI existants.

Sécurisez vos connexions et évitez la perte de signal

Les connecteurs HDMI à vis de verrouillage sont idéaux pour les applications à fort trafic ou dans des environnements où des vibrations pourraient provoquer des déconnexions accidentelles et des pertes d'image. Il fonctionne parfaitement avec les équipements montés sur mur et dans des situations où

les équipements sont fréquemment déplacés.

Il suffit de brancher le câble et de fixer fermement la vis de verrouillage au port, aucun outil spécial n'est nécessaire. La vis garantira que le connecteur ne se desserre pas avec le temps.

Installation sans tracas

Le connecteur à vis de verrouillage est équipé d'une fente intégrée qui vous permet d'ajuster l'écartement entre la vis et le connecteur HDMI. L'assemblage à vis est conçu de manière à ce que la vis puisse être retirée de sa fente, permettant ainsi d'utiliser le câble comme un câble HDMI ordinaire.

La tête de vis à molette permet une installation et un retrait faciles sans outils et garantit que le câble est solidement connecté au port femelle lorsqu'il est serré à la main.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

### Spécifications techniques

- **CÂBLE HDMI 2.0 AVEC VIS DE FIXATION:** câble Premium High Speed HDMI 2.0 avec verrouillage sécurisé à vis amovible évitant toute déconnexion accidentelle due à la tension ou aux vibrations; vis moletée pour une installation sans outil
- **CÂBLE HAUTES PERFORMANCES :** ce câble Ultra HD avec BP 18 Gbit/s; 4K 60 Hz (3840 x 2160), vidéo 3D, rapport de contraste HDR, format 21:9, audio à 32 canaux avec fréquence d'échantillonnage de 1536 Hz, ARC, la colorimétrie BT.2020
- **CÂBLE FLEXIBLE :** gaine en TPE de haute qualité absorbe les contraintes des courbures fréquentes et protège le noyau de ce câble HDMI UHD robuste; la gaine est non toxique, sans halogène et certifiée RoHS pour la durabilité environnementale
- **NOMBREUSES APPLICATIONS:** utilisation au bureau, à domicile ou en déplacement, compatible avec votre téléviseur, moniteur ou projecteur avec port HDMI (avec trou de vis ou port standard); idéal pour prolongateurs, commutateurs et autres appareils AV
- **CARACTÉRISTIQUES :** 1 m | Noir | HDMI 2.0 | M/M | 1 connecteur avec vis de fixation | 4,5 mm de diamètre, 34 AWG | Gaine : TPE | Blindage EMI : feuille en aluminium Mylar, tressé | Garantie à vie StarTech.com

---

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

Performance

Video Revision	HDMI 2.0
----------------	----------

---

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Humidité	Humidité relative de 0 à 85 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	34 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [4.5 mm]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	5.0 in [12.8 cm]
Hauteur du produit	7.1 in [18.0 cm]
Poids du produit	1.2 oz [34.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.6 in [14.1 cm]
Largeur du Paquet	5.0 in [12.7 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.9 cm]
Poids brut	1.3 oz [38.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI à verrouillage par vis supérieure
-----------------------	--

---

Informations de  
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis