

HPE J9283B compatibel - 10 GbE SFP+ DAC kabel - 3 m

Productcode: J9283BST



De J9283BST is een HPE J9283B compatibele, direct aansluitbare koperen SFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met HPE® compatibele switches en routers en aan de MSA industriestandaarden voldoet.

Deze passieve twinaxiale kabel ondersteunt 10 gigabit Ethernet toepassingen die via SFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. Deze koperen SFP+ kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Ontworpen voor high-speed prestaties, is deze SFP+ kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties, omdat hij verbindingen op korte afstand zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in een rack ondersteunt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor 10 Gb Ethernet netwerkanvullingen
- Directe netwerkschakelverbindingen in een rack of serverconnecties tussen racks

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met HP J9283B
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W
- SFP kabels van StarTech.com worden gedekt door een levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Type kabel	Passive Copper Cable

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Impedantie	100 Ohm
Compatibele netwerken	10 Gbps
Vermogensopname	< 0.1 W (per end)

Connector(en)

Connector A	1 - SFP+
Connector B	1 - SFP+

Voeding

Uitgangsspanning	3.3V DC
------------------	---------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Fysieke eigenschappen

	Kleur	Zwart
	Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
	Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
	Gewicht product	4.4 oz [124.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	7.1 in [18.1 cm]
	Package Width	7.8 in [19.8 cm]
	Package Height	0.9 in [2.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [132.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - sfp+-kabel
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.