

Module de transceiver SFP+ compatible HPE JD094A - 10GBASE-LR

Nº de produit: JD094A-ST



Le JD094A-ST est un module de transceiver SFP+ fibre optique compatible HPE JD094A qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque HPE®. Il vous assure une connectivité de 10 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 10GBASE-LR et sur une distance maximale de 10 km.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1310 nm
- Vitesse de transfert de données maximum : 10 Gbps
- Type : monomode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 10 km
- MTBF : 1 386 624 697 heures
- Consommation d'énergie : < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP+ fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module HP JD094A
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Normes de l'industrie	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10.00 Gbps
Distance de transfert max.	10 km (6.2 mi)
Type de fibre optique	Monomode
Longueur d'onde	1310nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui

Réseaux compatibles	10 Gb/s
MTBF	1,386,624,697 hours
Consommation électrique	< 1.3W

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Largeur du produit	2.3 in [5.8 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Poids du produit	0.7 oz [21 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	4.6 in [11.6 cm]
Largeur du Colis	3.7 in [9.4 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	1.7 oz [48.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Transceiver SFP+
-----------------------	----------------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

