

Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 2m -2x HDMI Macho - Ultra HD 4k x 2k - Negro

ID del Producto: HDMM2MHS



El Cable HDMI® de Alta Velocidad con Ethernet de 2 metros, HDMM2MHS ofrece soporte para las prestaciones avanzadas de la Interfaz Multimedia de Alta Definición, incluyendo interconectividad de datos Ethernet con dispositivos equipados con HDMI y es compatible con dispositivos basados en versiones anteriores del estándar HDMI.

El cable dispone de conectores HDMI (macho) revestidos en oro que ayudan a asegurar una conexión digital de alta calidad capaz de transmitir video de alta definición y audio multicanal entre dispositivos como reproductores Blu-Ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, DVRs y receptores estéreo entre otros.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

Todos los Cables HDMI de Alta Velocidad de StarTech.com están diseñados por expertos y fabricados con materiales de primerísima calidad para brindar un rendimiento de alta definición confiable y cuentan con el respaldo de una Garantía de por Vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- La rápida conexión de un único cable HDMI reemplaza el uso de varios cables de audio y video minimizando el desorden y las molestias

- De utilidad para conectar dispositivos de audio y video de alta definición como reproductores Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, DVRs, etc.
- Para conectar dispositivos equipados con HDMI, como reproductores de DVD, consolas de video juegos, etc.
- Permite que varios dispositivos compartan una conexión a Internet (según corresponda, el dispositivo debe estar equipado con HDMI® de Alta Velocidad con Ethernet)

Características

- Conectores HDMI® revestidos en oro
- Construcción de alta calidad
- Listo para 3D y Ethernet
- APPLICATIONS: Use in home offices/boardrooms/conference rooms/offices/classrooms, works with your laptop/professional workstation/soundbar for presentations via UHD/4K monitors, projector or large display; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- SPECS: 2 m (6.6 ft) | Black | HDMI 1.4b | HDMI Cord Male to Male | 28 AWG | Gold-plated connectors | PVC Jacket | Shield: Al-Mylar foil w/ 85% Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 and earlier

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR DE 5%-90% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Cable OD	0.3 in [7.3 mm]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [20.2 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10.3 mm]
Peso del Producto	5.6 oz [158.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Ancho de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Altura de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.9 oz [166.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable HDMI® de Alta Velocidad con Ethernet 2m
---------------------	-----------------------------------------------



* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

