

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 30cm - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

N° de produit: HDMM30CM



Le câble HDMI haute vitesse HDMM30CM de 30 cm permet d'établir des connexions à courte portée avec vos appareils HDMI dans les cas où un câble plus long occuperait trop d'espace.

De plus, la courte portée de ce câble en fait une solution portable idéale comme accessoire d'ordinateur portable. Si vous le jumelez à un adaptateur HDMI vers Micro ou Mini HDMI comme notre adaptateur HDMI 2-en-1 en T, vous pourrez connecter des appareils mobiles comme votre smartphone ou une tablette à un écran HD, ou encore votre appareil photo numérique à un ordinateur portable.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées

A propos des câbles HDMI vers HDMI StarTech.com :

Les câbles audio et vidéo numériques HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure uniquement pour garantir une performance haute définition, haute qualité. La norme HDMI combine un signal vidéo à large bande passante et un signal audio numérique multivoie en un seul câble pour fournir une résolution d'image exceptionnelle.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez des périphériques compatibles HDMI sur des distances plus courtes et avec moins d'enchevêtrement de câbles

Spécifications techniques

- Offre 30 cm de longueur de câble
- Connecteurs HDMI plaqués or
- Fabrication de qualité supérieure
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	1.0 ft [0.3 m]
Longueur du produit	11.8 in [30.0 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2.1 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	1.4 oz [40.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.1 in [15.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Poids brut	1.6 oz [44.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI® haute vitesse de 30 cm - HDMI - M/M
-----------------------	---

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis