


HPE JG325B -kompatibel QSFP sändarmodul - 40GBASE-SR4

Produkt ID: JG325B-ST



JG325B-ST är HPE JG325B -kompatibel fiber QSFP-sändarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med HPE®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 40 GbE-anlutning över fiber-kabel för 40GBASE-SR4-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 150 m.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 850 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 40 Gbps
- Typ: multimode
- Anslutning: MPO-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 150 m
- MEDELTID MELLAN FEL (MTBF): 244,610,583 timmar
- Strömförbrukning: < 1.0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Denna QSFP fiber-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med HP JG325B garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Industristandarder	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	40.00 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	150m [492ft]
Fibertyp	Multiläge
Våglängd	850nm
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Ja
Kompatibla nätverk	40 Gbps

	Medeltid mellan fel (MTBF)	244,610,583 hours
Utseende		
	Produktlängd	0.7 in [1.9 cm]
	Produktbredd	4.8 in [12.2 cm]
	Produkthöjd	0.3 in [0.8 cm]
	Produktvikt	1.3 oz [37.5 g]
Förpackning		
	Paketets längd	7.2 in [18.4 cm]
	Paketets bredd	5.3 in [13.4 cm]
	Paketets höjd	2.0 in [5.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.2 oz [118.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - QSFP+-sändtagare
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.