

Modulo ricetrasmittitore QSFP compatibile con HPE JG709A - 40GBASE-SR4

ID prodotto: JG709A-ST



Il JG709A-ST è un modulo ricetrasmittitore QSFP in fibra compatibile con HPE JG709A progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da HPE®. Offre una connettività affidabile 40 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 40GBASE-SR4 a una distanza massima di 300 m.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 40 Gbps
- Tipo: multimodale
- Tipo di connessione: Connettore in MPO
- Massima distanza di trasferimento: 300 m
- MTBF: 244,610,583 ore
- Consumo energetico: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo QSFP in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con HPJG709A
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Standard del settore	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
Distanza di trasferimento max	300m [984ft]
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	40 Gbps

MTBF	244,610,583 hours
Consumo energetico	< 1.3W

---

Connettore/i

Connettore A	1 - Slot SFP
Connettore B	1 - LC duplex in fibra ottica

---

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	0.7 in [1.9 cm]
Larghezza prodotto	4.8 in [12.2 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.8 cm]
Peso prodotto	1.3 oz [37.5 g]

---

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	7.2 in [18.4 cm]
Larghezza del Pacco	5.3 in [13.4 cm]
Altezza del Pacco	1.9 in [4.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.2 oz [118.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittitore QSFP+
--------------------------	-----------------------------

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.