


HPE JG709A compatibel QSFP module - 40GBASE-SR4 glasvezel optische transceiver - 300 m

Productcode: JG709A-ST



De JG709A-ST is een HPE JG709A compatibel glasvezel QSFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met HPE® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 40GBASE-SR4 conform netwerken, op een maximale afstand van 300 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 850nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 40 Gbps
- Type: multimode
- Verbindingstype: MPO connector
- Maximale overdrachtsafstand: 300 m
- MTBF: 244,610,583 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze QSFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Gegarandeerd 100% compatibiliteit met HPE JG709A

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met HP JG709A
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Industriestandaarden	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	41.25 Gbps
Max. overdrachtsafstand	300m [984ft]
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	850nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	40 Gbps

	MTBF	244,610,583 hours
	Vermogensopname	< 1.3W
Connector(en)	Connector A	1 - SFP-sleuf
	Connector B	1 - Glasvezel LC duplex
Fysieke eigenschappen	Lengte product	0.7 in [1.9 cm]
	Breedte product	4.8 in [12.2 cm]
	Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
	Gewicht product	1.3 oz [37.5 g]
Verpakkingsinformatie	Lengte Verpakking	7.2 in [18.4 cm]
	Package Width	5.3 in [13.4 cm]
	Package Height	1.9 in [4.8 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.2 oz [118.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - QSFP+ transceiver
Garantiebepalingen	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.