

3 m Höghastighets-HDMI-kabel med Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Produkt ID: HDMM3MHS



HDMM3MHS 3 meter lång HighSpeed HDMI®-kabel med Ethernet stödjer avancerade HD-multimediagränssnitt, inklusive Ethernet-data-sammankopplingsmöjlighet med kompatibla HDMI-utrustade produkter och är fullt bakåtkompatibel med äldre HDMI-utrustade enheter.

Kabeln har guldpläterade HDMI-hankontakter som bidrar till att säkerställa högkvalitativa, digitalanslutningar som kan sända HD-video och flerkanalsljud mellan enheter som Blu-Ray Disc™-spelare, HDTV-apparater, DVD-spelare, DVR:er, stereomottagare med mera.

Denna HDMI-kabel av hög kvalitet har fullt stöd för 1080p+-upplösningar med upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens med verkliga färger. För att möta kraven hos framtida HD-enheter som förbättrad upplösning och högre bildfrekvenser stöder denna Ultra HD-kabel upplösningar på upp till 4k x 2k.

Alla StarTech.coms HighSpeed HDMI-kablar är framtagna av experter och tillverkade av högkvalitativa materiel för att leverera pålitlig HD-prestanda och täcks av livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Snabbansluten ensam HDMI®-kabel som ersätter flera ljud- och videokablar och minimerar kabelhärvor och strul
- Kopplar samman HD ljud-/videoenheter som Blu-Ray Disc™-spelare, HDTV-apparater, DVR:er etc.

- Kopplar samman HDMI-utrustade enheter som DVD-spelare, spelkonsoler, etc.
- Gör att flera olika enheter kan dela en internetanslutning (där så är tillämpligt måste enheten ha stöd för höghastighets-HDMI® med Ethernet)

Funktioner

- Konstruktion av hög kvalitet
- Guldpläterade HDMI®-kontakter
- 3D- och Ethernet-klar (för stödda enheter)
- Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	19
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30 Hz
----------------------------	-----------------

Kontakt(er)

Connector A	HDMI (19-stifts)
Connector B	HDMI (19-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	9.8 ft [3 m]
Yttre kabeldiameter	0.3 in [7.3 mm]
Produktlängd	9.8 ft [3.0 m]



Produktbredd	0.2 in [5 mm]
Produkt höjd	0.2 in [5 mm]
Produktvikt	6.0 oz [168.8 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	6.1 oz [172.2 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet	3 m Höghastighets HDMI®-kabel med Ethernet - HDMI - M/M
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

