

Cable HDMI 2.0 Delgado de Alta Velocidad con Ethernet 4K 60Hz de 3m - HDR10 -
Conectores con Agarre

ID del Producto: HDMM3MLP



El cable cuenta con conectores HDMI de alta retención que se sujetan firmemente dentro de cada puerto. Esto ayuda a evitar las desconexiones accidentales y la pérdida de señal.

El cable admite resoluciones de hasta 4K@60Hz (3840x2160p) y anchos de banda de hasta 18Gbps. También es compatible con HDR (alto rango dinámico) para una mayor relación de contraste y colores vivos.

Con resoluciones más altas, mayores velocidades e imágenes más nítidas, puede esperar una experiencia de vídeo mejorada. El cable está garantizado para proporcionar las mejores capacidades HDMI disponibles en la actualidad. Es el cable perfecto para crear el cine en casa definitivo o para proporcionar una señalización digital realista.

Además, el cable también admite hasta 32 canales de audio digital sin comprimir para ofrecer un sonido cristalino. El cable también es retrocompatible con especificaciones HDMI anteriores y funcionará con todos sus dispositivos HDMI existentes.

Los conectores HDMI de agarre son ideales para aplicaciones con mucho tráfico o en entornos en los que las vibraciones podrían provocar desconexiones accidentales y pérdidas de imagen. Funciona muy bien con equipos montados en la pared y en situaciones en las que los equipos se mueven con frecuencia.

Coloque los conectores en el interior de los puertos HDMI y los conectores se engancharán automáticamente al interior del puerto, no se necesitan tornillos ni accesorios especiales. Los agarres crearán presión de contacto en el interior del puerto y garantizarán que los conectores no se aflojen con el tiempo.

Probado con interferencias electromagnéticas (EMI) para garantizar que el cable minimiza las interferencias con las señales inalámbricas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO:** 3 metros, HDMI 2.0 con Ethernet, 4K 60Hz (3840x2160p), 18Gbps de ancho de banda, HDR10, relación de aspecto ultra ancho, 32 canales de audio multi-stream con muestreo de 1536Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
- **CABLE HDMI 2.0 CON CONECTORES DE AGARRE:** Este cable HDMI de alta velocidad con Ethernet cuenta con conectores macho de agarre chapados en oro que se sujetan firmemente dentro de un puerto HDMI estándar, evitando la desconexión por tensión o vibración
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** El cable de 28AWG con conectores chapados en oro, y el blindaje EMI superior con trenzado de lámina de Al-Mylar mejoran la integridad y fiabilidad de la señal, proporcionando una mayor calidad de video y audio
- **APLICACIONES:** Para oficinas/salas de juntas/aulas - Conecte su ordenador/fuente HDMI a su televisor/monitor/proyector - Ideal en entornos que exigen vibraciones frecuentes - Samsung/Dell/HP/Acer/LG - Retrocompatible con HDMI 1.4 y anteriores
- **ESPECIFICACIONES:** 3 metros - Negro - Cable de Alta Velocidad con Ethernet - CL2 Clasificado contra Fuego - HDMI con Agarre (M/M) - D.E: 7,3mm - 28AWG - Cubierta: PVC - Blindaje EMI Lámina de Al-Mylar - Trenzado

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 60hz
---------------------------	----------------------------------

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - HDMI (19 pines)
Conecotor B	1 - HDMI (19 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad 5% a 95% RH (humedad relativa)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conecotor	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto	9.8 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
Peso del Producto	8.2 oz [232.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Ancho de la Caja	7.7 in [19.6 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.5 oz [242.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

