

Cavo HDMI 2.0 da 3m, cavo HDMI 4K ad alta velocità con Ethernet, 4K 60Hz HDR10, cavetto HDMI UHD, connettori a scatto, M/M

ID prodotto: HDMM3MLP



Il cavo è dotato di connettori HDMI ad alta tenuta che si fissano saldamente all'interno di ciascuna porta. Questo aiuta a prevenire le disconnessioni accidentali e la perdita di segnale.

Il cavo garantisce risoluzioni fino a 4K@60Hz (3840x2160p) e larghezze di banda fino a 18Gbps. Supporta inoltre l'HDR (High Dynamic Range) per un rapporto di contrasto più elevato e colori vividi.

Con risoluzioni più elevate, velocità aumentate e immagini più nitide, ci si può aspettare un'esperienza video migliorata. Il cavo garantisce le migliori funzionalità HDMI oggi disponibili. È il cavo perfetto per creare l'home theater ideale o per garantire una segnaletica digitale realistica.

Inoltre, il cavo supporta fino a 32 canali audio digitali non compressi per garantire un suono cristallino. Il cavo è anche compatibile con le precedenti specifiche HDMI e con tutti i dispositivi HDMI esistenti.

I connettori HDMI sono ideali per applicazioni ad alto flusso o in ambienti in cui le vibrazioni potrebbero causare disconnessioni accidentali e perdita di immagine. Sono compatibili con apparecchiature installate a parete e in situazioni in cui le apparecchiature vengono spostate di frequente.

Si inseriscono i connettori all'interno delle porte HDMI e i connettori si agganciano automaticamente all'interno della porta, senza bisogno di viti o accessori speciali. I morsetti creano una pressione di contatto all'interno della porta e assicurano che i connettori non si allentino nel tempo.

Test EMI eseguito per garantire che il cavo riduca al minimo le interferenze con i segnali wireless.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

### Caratteristiche

- **CAVO AD ALTE PRESTAZIONI:** cavo HDMI 2.0 con Ethernet da 3m, 4K 60Hz (3840x2160p), larghezza di banda di 18 Gbps, HDR10 per un elevato rapporto di contrasto, rapporto d'aspetto ultra ampio, audio multi-stream a 32 canali con campionamento a 1536Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
- **CAVO HDMI 2.0 CON CONNETTORI A SCATTO:** Questo cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet è dotato di connettori a scatto placcati in oro che si fissano saldamente all'interno di una porta HDMI standard per evitare disconnessioni dovute a tensione o vibrazioni
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** il filo da 28AWG con connettori placcati in oro e la schermatura EMI superiore con treccia in foglio di Al-Mylar migliorano l'integrità e l'affidabilità del segnale, garantendo una qualità video e audio superiore
- **APPLICAZIONI:** Per uffici, sale riunioni e aule; Collega il tuo laptop/computer/sorgente HDMI al tuo TV/display/monitor/proiettore; Ideale in ambienti che richiedono frequenti movimenti/vibrazioni; Samsung/Dell/HP/Acer/LG; Supporta HDMI 1.4 e precedenti
- **SPECIFICHE:** 3 metri, Nero, Cavo Ethernet ad alta velocità, HDMI maschio a maschio con sistema di bloccaggio (M/M), Diametro esterno di 7,3 mm, 28 AWG, Rivestimento: PVC, Schermatura EMI: foglio in alluminio-mylar intrecciato

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

### Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	3840x2160 (Ultra HD 4K) a 60 Hz
------------------------------	---------------------------------

### Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
--------------	-------------------

Connettore B      1 - HDMI (19 pin)

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	5%~95% di umidità relativa

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	9.8 ft [3 m]
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Peso prodotto	8.2 oz [232.0 g]

---

#### Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.8 in [19.8 cm]
Larghezza del Pacco	7.7 in [19.6 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	8.5 oz [242.0 g]

---

#### Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI
--------------------------	---------------

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

