

## High-Speed-HDMI-Kabel 50cm - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Produkt-ID: HDMM50CM



Das High-Speed-HDMI®-Kabel HDMM50CM (50 cm) verfügt über 2 goldbeschichtete HDMI-Stecker und eine strapazierfähige, hochwertige Konstruktion für eine zuverlässige HDMI-auf-HDMI-Verbindung zwischen Geräten wie Blu-Ray Disc™-Player, HDTVs, DVD-Player, Stereo-Empfängern, Projektoren usw.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Das 50 cm lange HDMI-Kabel HDMM50CM wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Informationen zu HDMI-auf-HDMI-Kabeln von StarTech.com:

High Speed HDMI Digitale Video- und Audiokabel von StarTech.com sind fachgerecht entwickelt und werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt, um hohe Qualität und High Definition-Leistung zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert Video mit hoher Bandbreite und Mehrkanal-Digital-Audio in einem einzigen Kabel und bietet kristallklare Bildauflösung.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Anschließen von High Definition A/V-Geräten wie Blu-Ray Disc™-Player, HDTVs, DVD-Player, DVRs, Spielekonsolen, Projektoren usw.

## Merkmale

- 2x HDMI®-Stecker
- Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
- Hochwertige Bauweise
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k

---

### Prominence

Garantiebestimmung  
n Lifetime

Description CDW 75 - 1st Line StarTech.com 20in 0.5m Premium Certified High Speed HDMI 1.4 Cable M/M 4K

---

### Hardware

Steckverbinderplatten Gold

Typ der Kabelummantelung PE - Polyethylene

Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

### Leistung

Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A HDMI (19-polig)

Steckverbinder B HDMI (19-polig)

---

### Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Steckverbinderart Gerade

Drahtstärke 28 AWG

Kabellänge 19.7 in [50 cm]



Produktlänge	19.7 in [50.0 cm]
Produktbreite	0.8 in [20.8 mm]
Produkthöhe	0.4 in [10.8 mm]
Produktgewicht	1.9 oz [54.6 g]

---

Verpackungs-  
formationen

Paketmenge	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [11.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.3 oz [64.8 g]

---

Verpackungs-  
halt

Im Paket enthalten	50 cm High Speed HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker
--------------------	---

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

