

50cm Premium Gecertificeerde HDMI 2.0 Kabel met Ethernet, High Speed Ultra HD 4K 60Hz HDMI Kabel HDR10, HDMI Kabel (Male/Male connectors), Voor UHD Monitors, TVs, Displays

Productcode: HDMM50CMP



Deze 0,5 meter high-speed HDMI®-kabel is getest volgens het Premium HDMI Cable Certification Program. Daardoor biedt deze kabel gegarandeerd de nieuwste technische functies die de meest recente HDMI-specificaties bieden, inclusief verbeterde resoluties en bescherming tegen EMI-interferentie.

Al onze gecertificeerde premium high-speed HDMI-kabels zijn voorzien van een uniek vervalsingsbestendig authenticatielabel, zodat u er zeker van bent dat u een echte gecertificeerde kabel hebt ontvangen.

De kabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz (3840x2160p) en bandbreedtes tot 18 Gbps. De kabel ondersteunt ook HDR (High Dynamic Range) voor hogere contrastverhoudingen en levendige kleuren.

Met hogere resoluties, hogere snelheden en scherpere beelden kunt u rekenen op een verbeterde video-ervaring. De kabel biedt gegarandeerd de beste HDMI-functies die momenteel beschikbaar zijn. Het is de perfecte kabel voor het creëren van betrouwbare thuisbioscoopaansluitingen of voor levensechte digital signage.

Bovendien ondersteunt de kabel tot 32 niet-gecomprimeerde digitale audiokanalen voor een kristalhelder geluid. De kabel is ook neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-specificaties en is geschikt voor al uw bestaande HDMI-apparaten.

De kabel heeft strenge compliance-tests ondergaan en is gecertificeerd door een HDMI-erkend testcentrum. U kunt er dus gerust op zijn dat de kabel de op hoge bandbreedtes ingeschakelde functies biedt die u nodig hebt. Ook is een EMI-test uitgevoerd om minimale interferentie met draadloze signalen te garanderen.

De kabel biedt dual video streams zodat u tegelijkertijd twee video's op hetzelfde scherm kunt

bekijken. Uw scherm moet Multi-View ondersteunen om van dual video streams te kunnen profiteren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit 4K/Ultra HD-schermen en -apparaten aan

Eigenschappen

- **HOGE PRESTATIES:** 50cm Premium gecertificeerde HDMI 2.0-kabel met Ethernet. 4K 60Hz (tot 4096x2160p), 18 Gbps, HDR10, hoge contrastverhouding, ultrabrede beeldverhouding, 32 ch. multi-stream audio met 1536Hz sampling (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
- **DUURZAAM:** Volledig gegoten Ultra HD High Speed 4K 60Hz HDMI-kabel. Duurzame PVC trekontlasting voorkomt rafelen of schade als gevolg van herhaaldelijk buigen of ruw gebruik. Ideaal voor commerciële omgevingen
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** 30AWG-draad met vergulde connectoren. Superieure EMI-afscherming met Al-Mylar folie en koperen vlechtwerk (85% dekking) verbeteren de signaalintegriteit en betrouwbaarheid, en zorgen voor video/audio van hogere kwaliteit
- **TOEPASSINGEN:** Ideaal voor thuis/kantoor en reizen. Werkt met computer, laptop, desktop, workstation. UHD HDMI-kabel om uw TV, monitor, display of projector aan te sluiten. Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG; Compatibel met HDMI 2.0 1080p HD en eerdere HDMI-versies
- **SPECIFICATIES:** 50cm | Zwart | HDMI 2.0 | Male naar Male HDMI kabel | 30 AWG | PVC Mantel | EMI Bescherming: Al-Mylar folie (85% dekking) | ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, BT.2020 colorimetrie | Levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Audiospecificaties	Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Vochtigheid	0% ~ 85%RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	34 AWG
Kabellengte	1.6 ft [0.5 m]
Lengte product	19.7 in [50.0 cm]
Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	1.3 oz [36.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.0 in [15.2 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]

Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [48.0 g]
-----------------------------	-----------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - HDMI Kabel
-------------	----------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.