

5m HDMI Kabel - 4K High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - UHD 4K 30Hz Video - HDMI 1.4 Kabel - Ultra HD HDMI Monitore, Projektoren, TVs & Displays - Schwarzes HDMI Kabel - M/M

Produkt-ID: HDMM5M



Das High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet wurde entwickelt, um eine hervorragende Video- und Audioleistung zu liefern und gleichzeitig eine zuverlässige Verbindung mit einer Vielzahl von HDMI-Geräten zu gewährleisten, darunter HDTVs, Stereoanlagen, Projektoren, Spielkonsolen und mehr.

High Speed HDMI™

Dieses HDMI 1.4b Kabel unterstützt Ultra HD 4K-Auflösungen (3840x2160p bei 30Hz oder 4096x2160p bei 24Hz), Full HD (1920x1080p bei bis zu 120Hz) und eine Bandbreite von 10,2 Gbps für eine nahtlose Video- und Audioübertragung. Außerdem unterstützt er Breitbildformate und eignet sich damit sowohl für Home Entertainment-Systeme als auch für professionelle Präsentationen. Dank der Unterstützung von 3D-Video und 8-Kanal-Audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) können Sie ein umfassendes Seh- und Hörerlebnis genießen.

Hochwertige Bauqualität

Dieses Kabel besteht aus 30 AWG-Kupferdraht, vergoldeten Steckern und einer hervorragenden EMI-Abschirmung mit Al-Mylar-Folie und einem Kupfergeflecht, wodurch Signalverluste und Störungen minimiert werden. Dies gewährleistet eine klare, hochwertige Audio- und Videoübertragung mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Anschließen von High Definition A/V-Geräten wie Blu-Ray Disc™-Player, HDTVs, DVD-Player, DVRs, Spielekonsolen, Projektoren usw.

Merkmale

- **HOCHGESCHWINDIGKEIT HDMI KABEL:** 5 m HDMI 1.4b Kabel mit Ethernet unterstützt 4K Video (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2 Gbit/s Bandbreite, breites Bildformat, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- **LANGLEBIG:** 5 m Ultra HD 4K Hochgeschwindigkeits HDMI Kabel (voll vergossen) mit langlebigem PVC-Mantel für hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit; Flexible PVC-Zugentlastung verhindert Ausfransen/Beschädigung durch wiederholtes Biegen oder groben Gebrauch
- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** 30/28 AWG Leiter mit vergoldeten Steckern und eine EMI-Abschirmung mit Al-Mylar-Folie und Kupfergeflecht verbessern die Signalintegrität und Zuverlässigkeit und sorgen für eine höhere Video/Audioqualität mit diesem HDMI 1.4 Kabel
- **ANWENDUNGEN:** Verwenden Sie dieses 4K HDMI Kabel in Heimbüros, Konferenzräumen, Büros oder Klassenzimmern; arbeitet mit Laptop, Workstation & Soundbar für Präsentationen auf UHD/4K Monitor, Projektor und großen Bildschirm; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **SPEZIFIKATIONEN:** 5m | Schwarz | HDMI 1.4b | HDMI Kabel Stecker auf Stecker | 30/28 AWG | Vergoldete Stecker | PVC Mantel | Abschirmung: Al-Mylar Folie mit Geflecht | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Farbe | HDMI 1.4 und älter | Lebenslange Garantie

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
-------------------------	-----------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	0 bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28/30 AWG
Kabellänge	16.4 ft [5 m]
Produktlänge	16.4 ft [5.0 m]
Produktbreite	0.8 in [2.1 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.1 cm]
Produktgewicht	11.2 oz [316.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	13.8 in [35.0 cm]
Paketbreite	5.1 in [13.0 cm]
Pakethöhe	1.6 in [4.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	11.4 oz [322.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 5 m High Speed HDMI®-Kabel - HDMI -
Stecker/Stecker

Garantieinformatio
nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.