

Câble HDMI Actif 5m - Câble HDMI Haut Débit 4K Ethernet - Certifié CL2 pour Installation Murale - Vidéo 4K 30Hz - Cordon HDMI 1.4 - Pour Moniteur HDMI, Projecteur, TV, Écran

Nº de produit: HDMM5MA



Le câble HDMI® actif haute vitesse de 5 m HDMM5MA comporte un amplificateur de signal actif intégré pour une connexion de vos appareils HDMI jusqu'à 5 m de distance, sans perte de signal.

Ce câble HDMI durable et léger est fait de fils HDMI mince - environ la moitié de l'épaisseur d'un câble HDMI 5 m ordinaire, ce qui permet une installation plus souple, avec moins d'enchevêtrements. En outre, le câble comprend un circuit d'amplification intégré qui augmente de manière active le signal HDMI sans alimentation externe.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées

Remarque : Le câble comporte une architecture unidirectionnelle. Il est donc essentiel qu'il soit installé dans le bon sens. Veuillez vous reporter à l'étiquette « TV » figurant sur le connecteur HDMI de votre écran pour vous assurer que l'appareil et la source HDMI sont correctement connectés.

## Certifications, rapports et compatibilité









**Applications** 



• Connexion d'appareils audio/vidéo haute définition, comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des magnétoscopes numériques, des consoles de jeu, des vidéoprojecteurs, etc. jusqu'à 5 mètres, sans perte de signal

## Spécifications techniques

- CÂBLE HDMI ACTIF HAUTE VITESSE : Le câble HDMI actif haute vitesse de 5 mètres prend en charge les vidéos Ultra HD 4K (3840x2160p, 24, 30Hz), Full HD (1080p 120Hz); HDMI 1.4b
- CIRCUIT ACTIF : L'amplificateur alimenté par bus amplifie les signaux sur de plus longues distances pour étendre le signal HDMI jusqu'à 5m (sans alimentation externe), supporte des espaces colorimétriques supplémentaires tels que Adobe RGB et YCC601 Color
- CÂBLE DURABLE : idéal pour les installations encastrées dans les murs où le classement CL2 est requis ; gaine flexible en PVC ; feuille d'Al-Mylar avec écran tressé et connecteurs plaqués or avec enveloppe métallique améliorent l'intégrité du signal et bloquent les interférences électromagnétiques (EMI) externes
- APPLICATIONS : Utilisez ce câble HDMI pour bureau à domicile/salle de conférence/salle de classe; Fonctionne avec votre PC/station de travail/barre de son pour les présentations via projecteurs/écrans UHD/4K/HDTV; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- CARACTÉRISTIQUES : 5 mètres; Noir; HDMI 1.4b; Cordon HDMI mâle/mâle; Gaine : PVC; Blindage : feuille d'Al-Mylar; Classe de résistance au feu CL2; ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC; Remarque : le connecteur HDMI étiqueté "TV" se connecte au côté TV/affichage

| Politique de garantie          | 2 Years   |
|--------------------------------|---|
| Placage du connecteur          | Or  |
| Type de gaine de câble         | PVC - Polyvinyl Chloride  |
| Type de blindage du<br>câble   | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé  |
| Résistance au feu              | Homologué CMG (usage général)   |
| ID du chipset                  | Spectra7 - HT8181   |
|                                |   |
| Résolutions<br>numériques max. | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 30hz  |
|                                | Placage du connecteur  Type de gaine de câble  Type de blindage du câble  Résistance au feu  ID du chipset  Résolutions |

Connecteur(s)



Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Notes spéciales / Configuration

Remarque Ce câble HDMI est unidirectionnel. Veillez à ce que le

connecteur HDMI portant l'inscription "TV" soit connecté

à l'écran, au téléviseur ou au projecteur.

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 30 AWG

Longueur de câble 16.4 ft [5 m]

Dia. ext. du câble 0.2 in [6 mm]

Longueur du produit 16.4 ft [5.0 m]

Largeur du produit 0.7 in [1.9 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.0 cm]

Poids du produit 9.2 oz [261.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 6.4 in [16.3 cm]

Package Width 7.8 in [19.8 cm]

Package Height 1.5 in [3.9 cm]

Poids brut 9.6 oz [272.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet  $\,\,$  1 - Câble HDMI® haute vitesse actif 5 m - HDMI - M/M

<sup>\*</sup> L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis