

1,8m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Productcode: HDMM6



De 1,8 meter lange HDMM6 High Speed HDMI®-kabel heeft 2 (mannelijke) vergulde HDMI aansluitingen en een duurzame hoogwaardige constructie voor een betrouwbare HDMI-verbinding tussen apparaten zoals BluRay™-spelers, HDTV's, dvd-spelers, home cinema receivers en dergelijke.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

De HDMM6 HDMI-kabel wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Over StarTech.com HDMI-naar-HDMI-kabels:

De digitale High Speed HDMI video- en audiokabels van StarTech.com zijn vakkundig ontworpen en vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige componenten voor de beste high-definition prestaties. De HDMI-standaard combineert video met een hoge bandbreedte met meerkanaals digitale audio in één kabel voor een kristalheldere weergave en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Let op: Dit product geldt als vervanging voor onze 1,8 meter lange High Speed HDMI® Kabel - HDMI - M/M (HDMIMM6).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor het aansluiten van high-definition audiovisuele apparatuur zoals BluRay™-spelers, HDTV's, dvd-spelers, digitale videorecorders, spelcomputers, projectoren etc.

Eigenschappen

- 2x HDMI® Mannelijke Connectoren
- Vergulde HDMI-connectoren
- Hoogwaardige constructie
- Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k

Prominence

Garantiebeleid	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 6ft Premium Certified High Speed HDMI 1.4 Cable w/Ethernet 4K

Hardware

Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]



Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	0.8 in [20.8 mm]
Hoogte product	0.4 in [10.8 mm]
Gewicht product	5.2 oz [147.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.5 oz [157.2 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1,8m High Speed HDMI® Kabel - HDMI - M/M
-------------	------------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

