

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 7m- HDMI - M/M

ID prodotto: HDMM7M



Il cavo HDMI® ad alta velocità da 7 metri HDMM7M presenta 2 connettori HDMI (maschi) placcati in oro e una robusta struttura di alta qualità che consente un affidabile collegamento HDMI a HDMI tra dispositivi quali lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, ricevitori stereo, proiettori e molti altri.

Questo cavo HDMI di alta qualità supporta appieno le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi maggiori, questo cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k.

Il cavo HDMI HDMM7M da 7 metri è dotato della garanzia a vita di StarTech.com.

Informazioni sui cavi HDMI a HDMI di StarTech.com:

I cavi video e audio digitali HDMI ad alta velocità di StarTech.com sono accuratamente progettati e realizzati solo ed esclusivamente con materiali di alta qualità per garantire prestazioni di massima qualità e definizione. Lo standard HDMI riunisce video con ampia larghezza di banda e audio digitale multicanale in un unico cavo offrendo una risoluzione delle immagini eccezionalmente nitida.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, DVR, console di gioco, proiettori e così via
- Una vantaggiosa soluzione a cavo singolo per il collegamento di decoder e ricevitori A/V ad alta

definizione

Caratteristiche

- 2 connettori HDMI® maschi
- Connettori HDMI placcati in oro
- Struttura di elevata qualità
- Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connettore/i

Connettore A	HDMI (19 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	24 AWG
Lunghezza cavo	23.0 ft [7 m]
Lunghezza prodotto	23.0 ft [7.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [20.0 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [10.7 mm]



Peso prodotto 27.5 oz [780.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 13.0 in [33.0 cm]

Package Width 10.0 in [25.5 cm]

Package Height 2.4 in [60.0 mm]

Peso spedizione
(confezione) 28.2 oz [800.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione Cavo HDMI® ad alta velocità da 7 m - HDMI - M/M

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

