

1,8 m 90° omhoog gerichte High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Productcode: HDMMU6



De haakse HDMMU6 HDMI®-kabel met de hoek omhoog is ontworpen voor een kristalheldere beeldresolutie en voor installatie in krappe ruimtes.

Deze hoogwaardige kabel heeft een stekker die onder een hoek van 90° omhoog staat, zodat er voor de video-aansluiting slechts 34 mm ruimte nodig is.

Het ontwerp van de connector met een naar boven gerichte hoek voorkomt schade aan de kabel en zorgt voor een lange levensduur doordat de kabel bij gebrek aan ruimte niet hoeft te worden verbogen of uitgerekt.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

De HDMMU6 HDMI-kabel wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor HDMI®-aansluitingen in krappe ruimtes
- Narrowcasting
- Een enkele kabel voor het snel aansluiten van uw audio/video-apparatuur met HDMI®-aansluiting

Eigenschappen

- Connector met een 90° hoek omhoog voor installatie in minder dan 34 mm ruimte
- Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
- HDMI®-technologie voor een hogere bandbreedte, niet-gecomprimeerde video en meerkanaals digitale audio in één kabel

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Gewicht product	4.3 oz [123 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22 cm]

Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [133 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1,80m High Speed HDMI® Kabel 90° Hoek Omhoog - M/M
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.