

Câble HDMI haute vitesse professionnel Ultra HD 4k de 1m - HDMI vers HDMI - M/M - Métallique

N° de produit: HDPSMM1M



Le câble HDMI haute vitesse gamme Pro HDPSMM1M (1 m) comporte 2 connecteurs (mâles) HDMI plaqués or à l'intérieur d'un moulage de connecteur en métal, fournissant des connexions haute qualité en plus d'une conception élégante, qui ajoute une touche parfaite à votre appareil de home cinéma ou à votre environnement audio/vidéo professionnel.

Ce câble HDMI léger de 1 mètre est fait de fils HDMI d'environ un moitié plus fins que le câble ordinaire de 1 m, ce qui permet une installation plus souple, avec moins d'enchevêtrements.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4k x 2k.

Le HDPSMM1M bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

à propos des câbles HDMI vers HDMI StarTech.com :

Les câbles audio et vidéo numériques HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure uniquement pour garantir une performance haute définition, haute qualité. La norme HDMI combine un signal vidéo à large bande passante et un signal audio numérique multivoie en un seul câble pour fournir une résolution d'image exceptionnelle.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des DVR, des consoles de jeu, des projecteurs, etc.

Spécifications techniques

- Moulages de connecteur HDMI élégants en métal
- Câble fin d'un diamètre extérieur de 3,6 mm
- **QUALITY CONSTRUCTION:** 36AWG wire with gold-plated connectors, and superior EMI shielding with Al-Mylar foil and braid improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and audio; Low profile metal connector moldings
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
- Connecteurs HDMI plaqués or

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	36 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	39.4 in [100.0 cm]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Poids du produit	1.3 oz [37.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
Largeur du Paquet	7.9 in [20.0 cm]
Hauteur du Paquet	0.5 in [1.2 cm]
Poids brut	1.7 oz [48.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI® haute vitesse gamme Pro en métal de 1 m - HDMI - M/M
-----------------------	--

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis