

1 m Pro-serie metalen High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Productcode: HDPSMM1M



De HDPSMM1M Pro-serie High Speed HDMI-kabel (1 m) heeft 2 vergulde (mannelijke) HDMI-connectors in een metalen connectorprofiel voor duurzame, hoogwaardige verbindingen en een stijlvolle look die de perfecte afwerking vormt voor uw thuisbioscoop of professionele A/V-omgeving.

Deze 1 meter lange, lichte kabel heeft ook een dunnere HDMI-draadconstructie - ca. half zo dik als een normale 1 m lange kabel, en biedt dus een flexibelere installatie met minimale kabelwarboel.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

De HDPSMM1M wordt gedekt door een levenslange garantie van StarTech.com.

Over StarTech.com HDMI-naar-HDMI-kabels:

High-speed HDMI digitale video- en audiokabels van StarTech.com zijn ontworpen door experts en uitsluitend vervaardigd van materialen van topkwaliteit voor hoogwaardige high-definition prestaties. De HDMI-standaard combineert video met hoge bandbreedte en meerkanaals digitale audio in één kabel en biedt een kristalheldere beeldresolutie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het aansluiten van high-definition audiovisuele apparatuur zoals BluRay™-spelers, HDTV's, dvd-spelers, digitale videorecorders, spelcomputers, projectoren etc.

Eigenschappen

- Stijlvolle metalen HDMI-connectorprofielen
- Dunne kabelconstructie – buitendiameter (BD) van 3,6 mm
- QUALITY CONSTRUCTION: 36AWG wire with gold-plated connectors, and superior EMI shielding with Al-Mylar foil and braid improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and audio; Low profile metal connector moldings
- Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
- Vergulde HDMI-connectoren

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	36 AWG

Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Lengte product	39.4 in [100.0 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
Gewicht product	1.3 oz [37.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.5 in [1.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [48.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1 m Pro-serie metalen High Speed HDMI®-kabel - HDMI - M/M
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.